

Modulo 3,0

Nylon 6 stampato

Fino a
-20%**


Serie eco



- **Componente stampato**
- Angolo di pressione 20°
- Materiale: Nylon 6
rinforzato con 30% fibre di vetro

Opzione

- **Componenti non modificabili a nostra cura** per realizzazioni speciali vedere cod. **ZG, ZPG**
- Prealesaggio grezzo da stampaggio. Obbligatoria la rilavorazione a cura del cliente
- **Prealesaggio fornito a titolo indicativo



ϕA^{**} :
prealesaggio assolutamente da modificare

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	50+	100+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-25%	Su richiesta

Codice	N. di denti	Esterno ØD	Primitivo ØP	Mozzo ØM	Prealesaggio non garantito ØA**	Stock*	Prezzo
							Unit. da 1 a 9
CLG3-12	12	42	36	25	12	✓	6,88 €
CLG3-14	14	48	42	30	12	-	Su richiesta
CLG3-15	15	51	45	35	12	✓	8,44 €
CLG3-16	16	54	48	40	12	✓	11,48 €
CLG3-18	18	60	54	45	12	✓	12,44 €
CLG3-20	20	66	60	45	12	✓	13,47 €
CLG3-22	22	72	66	45	16	-	Su richiesta
CLG3-23	23	75	69	45	16	-	Su richiesta
CLG3-24	24	78	72	45	16	-	Su richiesta
CLG3-25	25	81	75	45	16	✓	18,91 €
CLG3-26	26	84	78	45	16	-	Su richiesta
CLG3-27	27	87	81	45	16	-	Su richiesta
CLG3-28	28	90	84	50	16	-	Su richiesta
CLG3-29	29	93	87	50	16	-	Su richiesta
CLG3-30	30	96	90	50	16	✓	24,80 €
CLG3-32	32	102	96	50	16	-	Su richiesta
CLG3-35	35	111	105	50	20	✓	29,40 €
CLG3-40	40	126	120	60	20	✓	36,38 €
CLG3-45	45	141	135	60	20	-	38,81 €
CLG3-50	50	156	150	60	20	-	40,12 €
CLG3-55	55	171	165	60	20	-	Su richiesta
A scelta: qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione							
CLG3-60	60	186	180	60	25	-	Su richiesta

*Su tariffe 2017 - **Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



AFA
Perno di fissaggio, con anello



BPQ
Quadro linear ball bearing unit, Included 4 linear ball bearings



PDD
Pressore a molla sensore di rilevamento, Con asta di comando per int...



GALRUB
Rullo per trasportatore, Caucciù




PRES4HR
Pressa manuale da banco, Pressione fino a 600kg



LACT_SS
Leva a camma regolabile, Maschio



ACLEFS
Elementi di ancoraggio, Standard



RPP
Piastra di giunzione per cinghia RPP, RPP5



GTC
Rullo tendicinghia, Per applicazioni correnti



PSG2
Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 20NCD2 cementato temprato



HTD14M_55
Puleggia dentata di trasmissione tipo HTD, HTD14 Acciaio



BOXdh
Box kit di spine cilindriche DIN6325, Box kit - standard DIN 6325

Prodotti correlati



ZG3
Ingranaggio dritto in plastica, Plastica lavorata (delrin)



YG3
Ingranaggio dritto PRESTAZIONE, Acciaio 35NCD6