

# Forcella e perno serie lunga




## CLL CLLP

## Acciaio


- Forcella d'assemblaggio
- Acciaio semiduro 95 Mn Pb28  
R = 500N/mm<sup>2</sup>
- A norma DIN 71752
- Venduto a multipli, contattateci

**Assemblaggio rapido**

CLL Forcella



CLLP Perno



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+	100+	250+
Sc.	Prezzo	-10%	-20%	-30%	-40%	Su richiesta

Forcella

Codice	A	B	C	D	E (B13)	ØF (H9)	G	ØH	J	Carico statico Co (daN)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
CLL-5	M5 x 0,80	36	20	10	5	5	7,50	9	30	500	✓	1,69 €
CLL-6	M6 x 1,00	43	24	12	6	6	9,00	10	36	720	✓	1,80 €
CLL-8	M8 x 1,25	58	32	16	8	8	12,00	14	48	1280	✓	2,61 €
CLL-10	M10 x 1,5	72	40	20	10	10	15,00	18	60	2000	✓	4,38 €
CLL-12	M12 x 1,75	86	48	24	12	12	18,00	20	72	2880	✓	7,08 €

Perno a molla

Codice	K	L	ØM	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
CLLP-5	29	12	5	✓	0,72 €
CLLP-6	35	14	6	✓	0,72 €
CLLP-8	47	19	8	✓	0,78 €
CLLP-10	59	23	10	✓	0,88 €
CLLP-12	71	28	12	✓	1,49 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



PRF\_PL\_4590

Elementi di giunzione,  
Piastra di giunzione -  
45x90 mm



AT10-50ECO

Puleggia dentata di  
posizionamento tipo  
AT, Serie economica -  
AT10 a...



ACA

Albero scanalato in  
acciaio, Acciaio



CMAss

Vite ad occhiello, Inox



PITAss

Pistoncino a molla,  
con maniglia a T



UGH16

Unità di guida tipo H,  
Per martinetti Ø12 e  
Ø16



GG2

Ingranaggio dritto  
rettificato, Acciaio  
trattato



DOMI50

Accessori di  
collegamento, Piatto  
girevole



CAP882

Catena a tapparella,  
Larga serie 882



PRF\_T

Squadra di giunzione,  
Angolare di rinforzo



RHTplss

Ruota alte  
temperature, fino a  
200°C



FB\_ECO

Ingranaggio conico -  
Acciaio C43 - ECO, 4:1

## Prodotti correlati



CLLCLLP

Perno serie lunga,  
Acciaio - serie lunga



CLSCLP

Forcella serie corta,  
Corta acciaio