

Attacco per forcella





CLM CLMss

Acciaio o inox

- Attacco con filettatura per forcella DIN71752 serie corta
- Acciaio 11SMnPb30+C zincato bianco/blu
- Inox 303

acciaio
o inox



SCONTI PER QUANTITÀ Acciaio SCONTI PER QUANTITÀ Inox





Qtà	1+	10+	20+	50+	Qtà	1+	4+	10+	20+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	Su richiesta	Sc.	Prezzo	-10%	-15%	Su richiesta

Codice	ØD1 H9	ØD2	A1 B	L1 h11	L3 ±0,5	L4 ±0,3	G ±0,2	f ±0,5	Massa (g) ±0,2	Stock*	Prezzo unit.		
Modello acciaio													
CLM-4	4	M4x0,7	4	8	21	16	6	10,0	6,0	0,5	6	✓	1,92 €
CLM-5	5	M5x0,8	5	10	26	20	8	12,5	7,5	0,5	12	✓	1,85 €
CLM-6	6	M6x1	6	12	31	24	11	15,0	9,0	0,5	21	✓	2,69 €
CLM-8	8	M8x1,25	8	16	42	32	14	20,0	12,0	0,5	51	✓	3,64 €
CLM-10	10	M10x1,5	10	20	52	40	18	25,0	15,0	0,5	98	✓	3,43 €
CLM-12	12	M12x1,75	12	24	62	48	22	30,0	18,0	0,5	168	✓	8,05 €
CLM-16	16	M16x2	16	32	83	64	30	40,0	24,0	1,0	397	✓	10,08 €
Modello inox													
CLM-4/SS	4	M4x0,7	4	8	21	16	6	10,0	6,0	0,5	6	✓	5,33 €
CLM-5/SS	5	M5x0,8	5	10	26	20	8	12,5	7,5	0,5	12	✓	7,56 €
CLM-6/SS	6	M6x1	6	12	31	24	11	15,0	9,0	0,5	21	✓	10,97 €
CLM-8/SS	8	M8x1,25	8	16	42	32	14	20,0	12,0	0,5	51	✓	9,52 €
CLM-10/SS	10	M10x1,5	10	20	52	40	18	25,0	15,0	0,5	98	-	8,98 €
CLM-12/SS	12	M12x1,75	12	24	62	48	22	30,0	18,0	0,5	168	-	12,55 €
CLM-16/SS	16	M16x2	16	32	83	64	30	40,0	24,0	1,0	397	-	36,10 €

*Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm

Forcella e perno

Scheda di utilizzo



Altri prodotti...



PDR-RD
Piede con ruota
integrata, Ruota
disassata



GG1
Ingranaggio dritto
rettificato, Acciaio
trattato



PR125
Piede fissabile con
snodo - poliammide, Ø
123



GP75
Chiusura a leva molla
a trazione
compensata,
Standard (GP75)



GE
Chiusura a leva,
Miniature




TB_ECO
Ingranaggio conico -
Acciaio C43 - ECO, 3:1



CHT
Motore AC asincrono
trifase, 0.18 a 0.55kW



G0
Ingranaggio dritto
acciaio, Acciaio
20NCD2



VKM
Dado quadrato in
acciaio, Acciaio - 1



PSG055
Ingranaggio dritto di
precisione, Inox 303



BLHT30
Rinvio angolare a T,
da 1.65 a 4.40 Nm



WS10
Guida modulabile
Drylin® W, Binario

Prodotti correlati



CLM
Attacco per forcella,
Corta inox



COA-COG
Staffa di montaggio
per molla a gas,
Staffa di montaggio
piana per f...



CLR
Staffa di montaggio
per molla a gas,
Staffa di montaggio
per forcell...



CNA-CNG
Staffa di montaggio
per molla a gas,
Staffa di montaggio a
squadra p...