



Squadra pieghevole **inox**





Per cariche pesanti

CPAS

- Staffa pieghevole
- Bloccaggio automatico quando è in posizione aperta
- Senso di apertura verso l'alto
- Leva per sbloccare
- Materiali :
Inox 304 finitura lucida

Vantaggi

- Staffa con funzione di cerniera integrata



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	A	B	C	D	E	H	F	G	Carico ammissibile (kg)	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. de 1 a 5
CPAS305-165H	307	165	29	98	156	67	38	45	150	515	✓	153,92 €
CPAS200-116H	201	116	29	155	-	-	21	80	175	332	New ✓	120,17 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



MRASSeco
Maglia rapida
economica, Inox



BHC
Vite a testa bombata
BHC , Inox A2




HLMuss
Impugnatura girevole,
Inox 316



PFC
Piede fisso,
Livellamento per
piccoli elementi



PSG15
Ingranaggio dritto di
precisione, Acciaio
20NCD2 cementato
temprato



TBV
Tavola di
posizionamento
verticale manuale,
12kg




SDC
Boccole di
posizionamento per
pistoncino a molla,
Per puntale da Ø4...



SFE
Testa a snodo
femmina, Inox / PTFE



CMM
Testa a snodo
maschio DIN
ISO12240-4, Acciaio /
bronzo



BCM_HPBT
Spazzola cilindrica
modulare, Filo
poliestere PBT



DOG258
Motoriduttore DC 12V
e 24V DC, da 12 a 15
Nm



MSP3815
Inserto con piastrina a
incollare
Masterplate®,
rettangolare con pe...

Prodotti correlati



CPAS
Asta snodata con
fermo di sicurezza,
Apertura verso l'altro