

# Cremagliaria in nylon stampato Stock Nyl


## Modulo 0,5-4,0

## Nylon 6 armato con 30% fibre di vetro

- Cremagliaria a dentatura dritta
- Componente stampato
- Angolo di pressione 20°
- Materiale:  
Nylon 6 armato con 30% fibre di vetro


### Info.

- Le cremagliariere CRM1-350, CRM1,5-500 e CRM2-500 possono essere intestate per il montaggio continuo.



*Modulo da 1 a 4,0  
con anima in acciaio*

*Modulo 0,5  
senza anima in acciaio*



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+	20+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	Su richiesta

Codice	m Modulo	A	B	Lunghezza L (mm)	Stock*	Prezzo unit. da 1 à 5
<b>Senza anima in acciaio</b>						
CRM0.5-250	0,5	8	8	250	✓	5,43 €
<b>Con anima in acciaio</b>						
CRM1-350	1	15	15	351,67		12,64 €
CRM1.5-500	1,5	17	17	565,2	✓	16,67 €
CRM2-500	2,0	20	20	565,2	✓	21,87 €
CRM3-250	3,0	30	30	250	✓	11,62 €
CRM3-500	3,0	30	30	500	✓	28,43 €
CRM3-1000	3,0	30	30	1000	✓	48,47 €
CRM4-1000	4,0	28	20	1000	-	50,54 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



PFC

Piede fisso,  
Livellamento per  
piccoli elementi



ZBconique

Ingranaggio conico in  
plastica, 1:1



RTE

Rotex®, elastico,  
ghisa



APB\_F

Perno di fissaggio per  
morsetti, Filettato



BTCW

Tappo inox per tubo  
quadrato, A saldare



SHA\_PTR

Volantino pieno,  
Poliammide



CHA\_GC\_14SS

Cerniera a bandiera  
inox, Ad avvitare



IN0

Ingranaggio interno,  
Acciaio 20NCD2



SVR15

Martinetto a vite - Vite  
rotante, Con




ACM\_AZ

Aggancio per tirante  
chiusura in gomma,



PCS50


Pignone a catena -  
acciaio, 12.7mm



ZR

Cremagliera in  
plastica, Delrin

## Prodotti correlati



CRM

Cremagliera in nylon  
stampato, Nylon



ZG1

Ingranaggio dritto in  
plastica, Plastica  
lavorata (delrin)



CLG2

Ingranaggio dritto in  
plastica stampata,  
Nylon stampato



ZG2

Ingranaggio dritto in  
plastica, Plastica  
lavorata (delrin)