




CXS Segmento di arresto per albero

- Anello elastico che impedisce lo spostamento assiale di un albero
- Applicazione tramite deformazione elastica con l'ausilio di un'apposita pinza (non in vendita)
- Materiale:
 - Inox A2
- Resiste alla corrosione
- T° di utilizzo: da -20°C a +200°C (+300°C occasionalmente)
- Confezionati in lotti

NUOVO!



Esempio di applicazione



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo -10%	-20%	Su richiesta	

Codice	Ø albero	L. anello	Ø gola	L. gola	Ø spazio libero	Qtà per lotto	Stock*	Prezzo unit. per lotto
CX-4S/B	4	0,40	3,80	0,50	8,60	200	✓	22,22 €
CX-5S/B	5	0,60	4,80	0,70	10,30	200	✓	25,88 €
CX-6S/B	6	0,70	5,70	0,80	11,70	200	✓	25,64 €
CX-7S/B	7	0,80	6,70	0,90	13,50	200	✓	29,31 €
CX-8S/B	8	0,80	7,60	0,90	14,70	200	✓	33,74 €
CX-9S/B	9	1,00	8,60	1,10	16,00	200	-	38,16 €
CX-10S/B	10	1,00	9,60	1,10	17,00	100	✓	20,36 €
CX-12S/B	12	1,00	11,50	1,10	19,00	100	✓	22,91 €
CX-14S/B	14	1,00	13,40	1,10	21,40	100	✓	32,40 €
CX-15S/B	15	1,00	14,30	1,10	22,60	100	✓	34,45 €
CX-16S/B	16	1,00	15,20	1,10	23,80	100	✓	37,78 €
CX-17S/B	17	1,00	16,20	1,10	25,00	100	✓	45,08 €
CX-18S/B	18	1,20	17,00	1,30	26,20	100	✓	60,77 €
CX-20S/B	20	1,20	19,00	1,30	28,40	100	✓	68,65 €
CX-22S/B	22	1,20	21,00	1,30	30,80	50	✓	40,48 €
CX-24S/B	24	1,20	22,90	1,30	33,20	50	✓	43,87 €
CX-25S/B	25	1,20	23,90	1,30	34,20	50	✓	45,48 €
CX-26S/B	26	1,20	24,90	1,30	35,50	50	✓	56,10 €
CX-30S/B	30	1,50	28,60	1,60	40,60	50	✓	79,70 €
CX-35S/B	35	1,50	33,00	1,60	47,00	25	✓	67,06 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



ZBconique
Ingranaggio conico in
plastica, 1:1



ZDB
Ingranaggio conico in
plastica, 2:1



PV1R
Braccio portaventosa
orientabile, Serraggio
standard



LVT
Mini martinetto
motorizzato 4A, 4
ampere



GE_ES
Snodo sferico,
acciaio/acciaio



TSM T10M
Cinghia aperta al
metro tipo T, T5
Poliuretano armatura
in acciaio



CTZY
Antivibrante elastico
sgolato, Acciaio



AZY
Antivibrante elastico
cilindrico, Acciaio



BUH77
Motoriduttore DC 12V
e 24V DC, da 0.1 a 2
Nm



PSG25
Ingranaggio dritto di
precisione, Acciaio
20NCD2 cementato




CHAuss
Cerniera ad avvitare,
270°



G3-ECO
Ingranaggio dritto
acciaio - serie ECO,
Acciaio C45

Prodotti correlati



CYS
Anello di arresto
interno DIN472,
interno DIN 472



BFA
Anelli d'arresto per
alberi, Anello tipo E



PAL
Dado di sicurezza, Per
bloccaggio assiale