


Serie economica

- Modulo da 1,5 a 5
- Dentatura a norma DIN 3967, tranne modulo 1 dentatura Gleason
- Angolo di pressione 20°
- Materiale:
Acciaio C43
- Per una coppia, occorrono due pezzi



Info.

- **Prealesaggio fornito a titolo indicativo può variare in funzione della produzione



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	10+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	Denti		ØD _p	ØD _e	F	L	ØD _m	Prealesaggio non garantito				Lm	Prezzo Unit. da 1 a 3
	Z	mod						ØA**	V	S	Stock*		
DB1-15/ECO	15		15	17,4	5	11,9	13,3	4	10,10	-	6,5	-	-
DB1-30/ECO	30		30	30,6	5	15,1	20,3	5	4,90	1,4	9,0	-	-
DB1.5-16/ECO	16	1,5	24	26,68	8	19,5	21	10	16,33	1,5	11,3	✓	18,62 €
DB1.5-32/ECO	32		48	49,34	8	20,0	32	12	7,45	3,0	10,0	✓	29,58 €
DB2-16/ECO	16	2	32	35,57	10	23,0	26	10	22,41	2,0	11,9	✓	23,59 €
DB2-32/ECO	32		64	65,78	10	25,0	40	12	10,21	4,0	10,0	✓	54,29 €
DB2.5-16/ECO	16	2,5	40	44,47	12	27,5	34	12	28,38	2,5	14,4	✓	33,21 €
DB2.5-32/ECO	32		80	82,23	12	25,0	50	15	12,97	5,0	10,0	✓	60,94 €
DB3-16/ECO	16	3	48	53,36	15	28,0	40	15	33,64	3,0	11,6	✓	40,72 €
DB3-32/ECO	32		96	98,68	15	30,0	60	15	15,31	6,0	10,0	✓	76,87 €
DB3.5-16/ECO	16	3,5	56	62,26	18	33,5	48	15	38,83	3,5	14,4	✓	44,66 €
DB3.5-32/ECO	32		112	115,12	18	31,0	70	20	17,77	7,0	10,0	✓	91,01 €
DB4-16/ECO	16	4	64	71,15	20	36,0	50	15	44,81	4,0	13,4	✓	55,72 €
DB4-32/ECO	32		128	131,57	20	32,0	80	20	20,42	8,0	10,0	✓	95,74 €
DB4.5-16/ECO	16	4,5	72	80,05	22	39,5	60	20	51,00	4,5	15,4	-	60,76 €
DB4.5-32/ECO	32		144	148,00	22	36,0	90	20	23,21	9,0	10,0	-	126,10 €
DB5-16/ECO	16	5	80	88,94	25	50,0	60	20	56,06	5,0	21,1	-	66,34 €
DB5-32/ECO	32		160	164,46	25	38,0	100	20	25,52	10,0	10,0	-	151,77 €


*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



BAGtr

Anello di tenuta per vite trapezoidale, Alluminio



VAB

Vite a ricircolo di sfere al metro, Vite a sfere rullata, al metro



SBF

Sealed flange bearing unit for Food Industry, cover



PLM-SC

Magnete piatto con foro svasato, Con foro fresato



MFB

Giunto a soffietto, Alluminio e bronzo - con vite a pressione



BLHB30

Rinvio angolare ad albero cavo, fino a 4.47 Nm



PPF

Pistoncino a molla, con flangia



BPLE

Sfera portante a incastro, Leggero




MDPOT

Potenziometro,



PLA

Magnete, Magnete piatto con filettatura



EZYSS

Piedino antivibrante cilindrico inox, inox



J53

Riduttore coassiale a treni paralleli, da 0.27 a 0.90 - a treni para...

Prodotti correlati



DB

Ingranaggio conico - Acciaio 60C40, 2:1