



- **Flessibilità multidirezionale**
- **Grande precisione**
- **Più compatto**
- Buona rigidità di torsione
- Monoblocco
- Senza gioco
- Per ingombri ridotti
- 3 filetti
- T° d'utilizzo: da -40°C a +120°C
- Velocità max.: 5.000 g/min
- Materiale:
Alluminio 6082
- Prealesaggio senza tolleranza

Fissaggio con ganascia di serraggio




Applicazioni

- Codificatori, sistemi ottici
- Automatismi, motori passo-passo

Assemblaggio

- Non superare la quota C



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+
Sc.	Prezzo	-6%	Su richiesta

Codice	ØD	L	C	Vite	Disallineamento		Rigidità torsione (Nm/Rad)	Coppia massima (Nm)		
					Radiale (mm)	Angolare (°)		A colpi con inversione	Non uniforme	uniforme
DBC3	12,7	19,1	6,0	M2	0,127	5°	28	0,45	0,60	0,9
DBC3.5	15,9	20,3	6,5	M2,5	0,127	5°	38	0,75	1,00	1,5
DBC4	19,1	22,9	6,5	M2,5	0,127	5°	65	1,25	1,66	2,5
DBC5	25,4	31,8	9,0	M3	0,127	5°	121	2,00	2,66	4,0
DBC6	31,8	44,5	12,0	M4	0,127	5°	238	3,00	4,00	8,0

Codice	ØA1 x ØA2		ØA1 x ØA2		Alesaggi Standard (H8)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 4	
	Prealesaggi	Min.	Max.	Alesaggi std			Alesaggi e prealesaggi modificati	
DBC3	2,5 x 3,95	3 x 4	5 x 5	-	✓	47,80 €	57,36 €	
DBC3.5	2,5 x 3,95	3 x 4	6,35 x 6,35	5 x 5	-	47,80 €	47,80 €	
DBC4	2,5 x 5,8	4 x 4,76	8 x 8	6 x 6	✓	50,87 €	50,87 €	
DBC5	3,8 x 5,95	5 x 6	10 x 10	10 x 10	✓	57,59 €	69,11 €	
DBC6	5,1 x 9,2	6 x 8	14 x 14	-	✓	86,68 €	104,02 €	

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



RPP
Piastra di giunzione
per cinghia RPP, RPP8



RPCtc
Ruota girevole a foro
centrale, Acciaio -
Poliammide - a doppio
bloc...



CHAuss
Cerniera ad avvitare,
270°



RHTplss
Ruota alte
temperature, fino a
200kg



SSDB
Ingranaggio conico
inox, 2:1



PR125
Piede fissabile con
snodo - poliammide, Ø
123



PCH
Impugnatura, Fungo



GE14
Chiusura a leva, Con
porta-lucchetto



LFM
Vite trapezoidale
acciaio, Acciaio
semiduro - 1 filetto



BUT
Accessori per
pannello, Arresto per
pannello



BTE
Tenditore automatico
universale, Per
applicazioni correnti



ZG2
Ingranaggio dritto in
plastica, Plastica
lavorata (delrin)

Prodotti correlati



B3PAN
Panamech, Multi-
Beam inox, Inox - con
ganascia di serraggio



BC3
Panamech, Multi-
Beam inox, Inox - con
ganascia di serraggio