


- For use with CAP821 plate chains
- Materials:
 - Low friction acetal
- Operating temp.: -40°C to +85°C
(+70°C in humid environments)
- For dimensions and bore tolerances, please refer to technical pages



DISCOUNTS

Qty.	1+	5+	10+
Disc. List	-5%	On request	

Part number	ØDE	Bore ØA	Weight (kg)	Price each 1 to 4
DBL821-19-25	118,0	25	0,3	29,21 €
DBL821-19-30	118,0	30	0,3	29,21 €
DBL821-19-35	118,0	35	0,3	29,21 €
DBL821-19-40	118,0	40	0,3	29,21 €
DBL821-21-25	129,8	25	0,3	29,73 €
DBL821-21-30	129,8	30	0,3	29,73 €
DBL821-21-35	129,8	35	0,3	29,73 €
DBL821-21-40	129,8	40	0,3	29,73 €
DBL821-23-25	142,2	25	0,3	31,01 €
DBL821-23-30	142,2	30	0,3	31,01 €
DBL821-23-35	142,2	35	0,3	31,01 €
DBL821-23-40	142,2	40	0,3	31,01 €
DBL821-25-25	154,7	25	0,4	31,74 €
DBL821-25-30	154,7	30	0,4	31,74 €
DBL821-25-35	154,7	35	0,4	31,74 €
DBL821-25-40	154,7	40	0,4	31,74 €

Dimensions in mm

Altri prodotti...



PRF4545_P
 Profilato alluminio per camera bianca, 45 x 45 mm



GG3
 Ingranaggio dritto rettificato, Acciaio trattato



GE
 Chiusura a leva, Miniature



SH2
 Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Plastica lavorata (delrin)




PLM-16A
 Magnete, Con foro maschiato



MAX22
 Motoriduttore DC 12V e 24V DC, da 0,07 a 0,2Nm



PTA80
 Piede snodato con base stampata Ø80, 10000N



B
 Ingranaggio conico - Acciaio 60C40, 1:1



MEB
 Ingranaggio conico in plastica stampata, 1:1



LACT_SS
 Leva a camma regolabile, Maschio



PRS100
 Piede snodabile tutto inox Ø100, Ø 100



SLBW
 Pistoncino a molla, Da saldare - Acciaio

Prodotti correlati



CAP821
 Catena a tapparella dritta, Larga serie 821



PR821
 Ruota di rinvio, Serie 821 e 805