


- For use with CAP821 plate chains
- Materials:
 - Low friction acetal
- Operating temp.: -40°C to +85°C
(+70°C in humid environments)
- For dimensions and bore tolerances, please refer to technical pages



DISCOUNTS

Qty.	1+	5+	10+
Disc. List	-5%	On request	

Part number	ØDE	Bore ØA	Weight (kg)	Price each 1 to 4
DBL821-19-25	118,0	25	0,3	29,21 €
DBL821-19-30	118,0	30	0,3	29,21 €
DBL821-19-35	118,0	35	0,3	29,21 €
DBL821-19-40	118,0	40	0,3	29,21 €
DBL821-21-25	129,8	25	0,3	29,73 €
DBL821-21-30	129,8	30	0,3	29,73 €
DBL821-21-35	129,8	35	0,3	29,73 €
DBL821-21-40	129,8	40	0,3	29,73 €
DBL821-23-25	142,2	25	0,3	31,01 €
DBL821-23-30	142,2	30	0,3	31,01 €
DBL821-23-35	142,2	35	0,3	31,01 €
DBL821-23-40	142,2	40	0,3	31,01 €
DBL821-25-25	154,7	25	0,4	31,74 €
DBL821-25-30	154,7	30	0,4	31,74 €
DBL821-25-35	154,7	35	0,4	31,74 €
DBL821-25-40	154,7	40	0,4	31,74 €

Dimensions in mm


Altri prodotti...



SBS_M
Catena semplice al metro, Inox



G-ECO15
Ingranaggio dritto acciaio - serie ECO, Acciaio C45



RPP
Piastra di giunzione per cinghia RPP, RPP5



SEH
Attrezzo di bloccaggio a tirante, A tirante - acciaio



RLR
Tenditore per catene Roll-Ring®, Roll-Ring® Self-adjusting



DKGS
Giunto senza gioco Gerwah®, da 0.5 a 3Nm



SNG
Cuscinetto ritto polimero inox, Ghisa - In 2 metà



SRG
Chiusura a leva regolabile, Corsa da 78mm a 90mm



FDS
Flexible drive shaft, Masterflex® Steel, with PVC casing



CHM75
Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 298 Nm



LF
Cuscinetti a sfere - Accessorio, Ghiera di regolazione



TCXR
Tenditore per catena automatico, Con pignone inox

Prodotti correlati



CAP821
Catena a tapparella dritta, Larga serie 821



PR821
Ruota di rinvio, Serie 821 e 805