


- For use with CAP821 plate chains
- Materials:
 - Low friction acetal
- Operating temp.: -40°C to +85°C
(+70°C in humid environments)
- For dimensions and bore tolerances, please refer to technical pages



DISCOUNTS

Qty.	1+	5+	10+
Disc. List	-5%	On request	

Part number	ØDE	Bore ØA	Weight (kg)	Price each 1 to 4
DBL821-19-25	118,0	25	0,3	29,21 €
DBL821-19-30	118,0	30	0,3	29,21 €
DBL821-19-35	118,0	35	0,3	29,21 €
DBL821-19-40	118,0	40	0,3	29,21 €
DBL821-21-25	129,8	25	0,3	29,73 €
DBL821-21-30	129,8	30	0,3	29,73 €
DBL821-21-35	129,8	35	0,3	29,73 €
DBL821-21-40	129,8	40	0,3	29,73 €
DBL821-23-25	142,2	25	0,3	31,01 €
DBL821-23-30	142,2	30	0,3	31,01 €
DBL821-23-35	142,2	35	0,3	31,01 €
DBL821-23-40	142,2	40	0,3	31,01 €
DBL821-25-25	154,7	25	0,4	31,74 €
DBL821-25-30	154,7	30	0,4	31,74 €
DBL821-25-35	154,7	35	0,4	31,74 €
DBL821-25-40	154,7	40	0,4	31,74 €

Dimensions in mm

Altri prodotti...



SEV
Attrezzo di bloccaggio a tirante, A tirante verticale - inox



HS
Distanziatore esagonale, Inox 303



PDD
Pressore a molla sensore di rilevamento, Con asta di comando per int...



APB_F
Perno di fissaggio per morsetti, Filettato



CDC
Molla di compressione conica, Conica



BLHB20
Rinvio angolare ad albero cavo, fino a 4.4 Nm



FR
Inserti filettati, Acciaio



PTAF80-PAMF80
Piede fissabile con base lamiera Ø80, Ø 80




BC3
Panamech, Multi-Beam inox, Inox - con ganascia di serraggio



BTSS
Tenditore automatico universale per tenditore, Per



LVT
Mini martinetto motorizzato 2A, 2 ampere



TC1rp
Tenditore per catena automatico, Con pattino 180°

Prodotti correlati



CAP821
Catena a tapparella dritta, Larga serie 821



PR821
Ruota di rinvio, Serie 821 e 805