


- Estrazione agevolata per fori di difficile accesso
- Tolleranza del diametro esterno m6
- Materiale: acciaio temprato (DIN 797D)
- Confezione: 10 pezzi

Info

- Presenza di sfiliato laterale per far fuoriuscire l'aria in fase di montaggio e smontaggio



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	3+	5+	10+
Sc.	Prezzo	-20%	-30%	Su richiesta

Codice	ØD	Filettatura	Lunghezza	Qtà per conf.	Prezzo Unit.
	m6		L	conf. Stock	per conf.
DHX4-10/B	4	M2	10	10	✓ 37,96 €
DHX4-12/B	4	M2	12	10	✓ 38,11 €
DHX4-14/B	4	M2	14	10	✓ 38,23 €
DHX4-16/B	4	M2	16	10	✓ 38,39 €
DHX4-20/B	4	M2	20	10	✓ 38,78 €
DHX5-10/B	5	M3	10	10	✓ 21,75 €
DHX5-12/B	5	M3	12	10	✓ 21,87 €
DHX5-16/B	5	M3	16	10	✓ 22,00 €
DHX5-20/B	5	M3	20	10	✓ 22,48 €
DHX5-24/B	5	M3	24	10	✓ 22,84 €
DHX5-30/B	5	M3	30	10	✓ 23,91 €
DHX6-12/B	6	M4	12	10	✓ 21,10 €
DHX6-16/B	6	M4	16	10	✓ 18,91 €
DHX6-20/B	6	M4	20	10	✓ 17,71 €
DHX6-24/B	6	M4	24	10	✓ 17,79 €
DHX6-30/B	6	M4	30	10	✓ 18,01 €
DHX6-40/B	6	M4	40	10	✓ 18,48 €
DHX6-60/B	6	M4	60	10	✓ 21,35 €

Codice	ØD	Filettatura	Lunghezza	Qtà per conf.	Prezzo Unit.
	m6		L	conf. Stock	per conf.
DHX8-16/B	8	M5	16	10	✓ 21,79 €
DHX8-20/B	8	M5	20	10	✓ 18,55 €
DHX8-24/B	8	M5	24	10	✓ 18,73 €
DHX8-28/B	8	M5	28	10	✓ 18,86 €
DHX8-30/B	8	M5	30	10	✓ 19,43 €
DHX8-40/B	8	M5	40	10	✓ 20,14 €
DHX8-50/B	8	M5	50	10	✓ 21,10 €
DHX10-20/B	10	M6	20	10	✓ 23,74 €
DHX10-24/B	10	M6	24	10	✓ 24,36 €
DHX10-30/B	10	M6	30	10	✓ 20,98 €
DHX10-40/B	10	M6	40	10	✓ 21,92 €
DHX10-45/B	10	M6	45	10	- 22,52 €
DHX10-50/B	10	M6	50	10	✓ 23,17 €
DHX10-60/B	10	M6	60	10	✓ 24,36 €
DHX12-40/B	12	M6	40	10	✓ 25,00 €
DHX12-60/B	12	M6	60	10	✓ 29,11 €
DHX12-90/B	12	M6	90	10	✓ 46,13 €
DHX12-100/B	12	M6	100	10	- 43,15 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

- Immobilizzazione di un pezzo rispetto a un altro

- Posizionamento relativo

- Cianfrinatura 15°

- Materiale:

Acciaio 100 Cr6 temprato 58-60HRC rettificato

- Conforme a DIN 6325 (ISO 8734)

- Taglio, vedere pagina tecnica

- Confezione: 25-100 pezzi a seconda del codice.

15°




SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	20+
Sc.	Prezzo	-20%	-30%	Su richiesta

Codice	ØD m6	Lunghezza L	N. per conf.	Stock*	Prezzo unit. per conf.
DH1-5/B	1,0	5	100	✓	6,41 €
DH1-6/B	1,0	6	100	✓	6,41 €
DH1.5-5/B	1,5	5	100	✓	4,72 €
DH1.5-6/B	1,5	6	100	✓	6,41 €
DH1.5-8/B	1,5	8	100	✓	5,34 €
DH1.5-10/B	1,5	10	100	✓	5,58 €
DH2-6/B	2,0	6	100	✓	5,34 €
DH2-8/B	2,0	8	100	✓	5,66 €
DH2-10/B	2,0	10	100	✓	5,89 €
DH2-12/B	2,0	12	100	✓	6,23 €
DH2-14/B	2,0	14	100	✓	6,65 €
DH2-16/B	2,0	16	100	✓	7,01 €
DH2-30/B	2,0	30	100	✓	18,48 €
DH2.5-10/B	2,5	10	100	✓	6,25 €
DH2.5-12/B	2,5	12	100	✓	6,41 €
DH3-6/B	3,0	6	100	✓	5,58 €
DH3-8/B	3,0	8	100	✓	5,37 €
DH3-10/B	3,0	10	100	✓	5,66 €
DH3-12/B	3,0	12	100	✓	5,98 €
DH3-16/B	3,0	16	100	✓	6,77 €
DH3-18/B	3,0	18	100	✓	7,18 €
DH3-20/B	3,0	20	100	✓	7,46 €
DH3-24/B	3,0	24	100	✓	8,16 €
DH3-30/B	3,0	30	100	✓	9,32 €
DH3-32/B	3,0	32	100	✓	9,66 €
DH3-40/B	3,0	40	100	✓	14,52 €
DH4-6/B	4,0	6	100	✓	6,80 €
DH4-8/B	4,0	8	100	✓	6,74 €

Codice	ØD m6	Lunghezza L	N. per conf.	Stock*	Prezzo unit. per conf.
DH4-10/B	4,0	10	100	✓	7,37 €
DH4-12/B	4,0	12	100	✓	7,55 €
DH4-14/B	4,0	14	100	✓	7,90 €
DH4-16/B	4,0	16	100	✓	8,38 €
DH4-18/B	4,0	18	100	✓	8,81 €
DH4-20/B	4,0	20	100	✓	9,28 €
DH4-28/B	4,0	28	100	-	11,04 €
DH4-30/B	4,0	30	100	✓	11,45 €
DH4-32/B	4,0	32	100	-	11,89 €
DH4-40/B	4,0	40	100	✓	14,23 €
DH4-50/B	4,0	50	100	✓	21,25 €
DH4-60/B	4,0	60	100	✓	29,47 €
DH5-8/B	5,0	8	25	✓	5,11 €
DH5-10/B	5,0	10	25	✓	5,13 €
DH5-12/B	5,0	12	25	✓	5,21 €
DH5-14/B	5,0	14	25	✓	5,34 €
DH5-16/B	5,0	16	25	✓	5,50 €
DH5-20/B	5,0	20	25	✓	5,69 €
DH5-24/B	5,0	24	25	✓	5,98 €
DH5-26/B	5,0	26	25	✓	6,15 €
DH5-28/B	5,0	28	25	✓	6,23 €
DH5-30/B	5,0	30	25	✓	6,33 €
DH5-36/B	5,0	36	25	✓	6,80 €
DH5-40/B	5,0	40	25	✓	7,01 €
DH5-50/B	5,0	50	25	✓	7,90 €
DH6-10/B	6,0	10	25	✓	5,58 €
DH6-12/B	6,0	12	25	✓	5,61 €
DH6-14/B	6,0	14	25	✓	5,78 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	20+
Prezzo	Prezzo	-20%	-30%	Su richiesta

Codice	ØD m6	Lunghezza L	N. per conf.	Stock*	Prezzo unit. per conf.	Codice	ØD m6	Lunghezza L	N. per conf.	Stock*	Prezzo unit. per conf.
DH6-16/B	6,0	16	25	✓	5,78 €	DH8-40/B	8,0	40	25	✓	10,71 €
DH6-18/B	6,0	18	25	✓	5,93 €	DH8-50/B	8,0	50	25	✓	12,19 €
DH6-20/B	6,0	20	25	✓	6,15 €	DH8-80/B	8,0	80	25	✓	20,51 €
DH6-24/B	6,0	24	25	✓	6,33 €	DH10-20/B	10,0	20	25	✓	9,66 €
DH6-26/B	6,0	26	25	✓	6,61 €	DH10-26/B	10,0	26	25	✓	11,01 €
DH6-28/B	6,0	28	25	✓	6,74 €	DH10-30/B	10,0	30	25	✓	11,82 €
DH6-30/B	6,0	30	25	✓	6,90 €	DH10-36/B	10,0	36	25	✓	13,14 €
DH6-36/B	6,0	36	25	✓	7,35 €	DH10-40/B	10,0	40	25	-	13,93 €
DH6-40/B	6,0	40	25	✓	7,68 €	DH10-45/B	10,0	45	25	✓	14,79 €
DH6-50/B	6,0	50	25	✓	8,81 €	DH10-50/B	10,0	50	25	✓	15,79 €
DH6-60/B	6,0	60	25	✓	10,11 €	DH10-60/B	10,0	60	25	✓	17,92 €
DH8-16/B	8,0	16	25	✓	8,18 €	DH10-80/B	10,0	80	25	-	24,81 €
DH8-18/B	8,0	18	25	✓	8,23 €	DH12-20/B	12,0	20	25	-	14,69 €
DH8-20/B	8,0	20	25	✓	8,28 €	DH12-30/B	12,0	30	25	✓	16,87 €
DH8-24/B	8,0	24	25	✓	8,76 €	DH12-40/B	12,0	40	25	✓	19,50 €
DH8-30/B	8,0	30	25	✓	9,52 €						

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



PCS62K
Pignone a catena
dentatura temprata,
15.875mm (DIN10B-1)



WS16
Binario Drylin® W,
Binario



DOMI120
Slitta di regolazione
Domino 120, Slitta
DOMILINE 120



PGR
Impugnatura cilindrica
libera retraibile,
Retraibile



DER71
Motore inox AC
asincrono da 0,25 a
0,37kW, 0.25 a
0.37kW



MDB_MTB
Ingranaggio conico in
plastica stampata ,
3:1



VB
Volantino a 6 lobi,
Duroplast - Inox




TPEF
Ruota per profili
alluminio, Fissa



PTAF100-PAMF100
Piede fissabile con
base lamiera Ø100, Ø



WBGV
Anello di
sollevamento, Con



M1
Coppia ruota e vite
senza fine, Plastica



HW_HT
Guida su semi-binari,
Binario

Prodotti correlati



DP
Spina cilindrica ,
standard ISO 2338



BOXdhx
Box kit di spine
filettate DIN7979D,
Box kit - estraibile DIN
7979D



DH
Spina cilindrica,
standard DIN 6325