

### - Materiale:

Finitura in acciaio, puntale temprato:

Classe di resistenza 5.8.

Finitura inox, puntale temprato:

Corpo: inox 303

Puntale: inox 420 temprato

Anello: inox 301

### - Finiture:

Acciaio brunito: puntale temprato,

brunito, rettificato


Inox naturale: puntale temprato, lucidato

e rettificato




### Info.

- I pistoncini di posizionamento sono utilizzati quando occorre evitare gli spostamenti trasversali. Dopo lo sblocco è possibile ottenere un'altra posizione.
- Con l'anello è possibile automatizzare il pistoncino, ad esempio per mezzo di un martinetto pneumatico, o di un comando a distanza



Esempio di applicazione



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Codice	ØD	ØD1	ØD4	L1	L2	L4	H	SW1	SW2	Fx30°	Forza della molla iniziale finale			Prezzo unit. da
											F1 (N)	F2 (N)	Stock*	
<b>Acciaio, puntale in acciaio temprato</b>														
DIA8-4	4	M8x1,0	15	15	6	13	4	10	13	1,0	6	12	✓	9,78 €
DIA10-5	5	M10x1,0	23	17	7	15	5	13	17	1,3	5	12	✓	9,31 €
DIA12-6	6	M12x1,5	23	20	8	17	6	14	19	1,8	6	14	✓	10,35 €
DIA16-8	8	M16x1,5	28	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35	✓	13,79 €
DIA20-10	10	M20x1,5	28	28	12	25	10	22	30	2,8	15	40	✓	19,63 €
<b>Inox, puntale inox temprato</b>														
DIA8-4/SS	4	M8x1,0	15	15	6	13	4	10	13	1,0	6	12	✓	17,11 €
DIA10-5/SS	5	M10x1,0	23	17	7	15	5	13	17	1,3	5	12	✓	16,30 €
DIA12-6/SS	6	M12x1,5	23	20	8	17	6	14	19	1,8	6	14	✓	19,16 €
DIA16-8/SS	8	M16x1,5	28	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35	✓	25,60 €
DIA20-10/SS	10	M20x1,5	28	28	12	25	10	22	30	2,8	15	40	-	42,30 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



EPRF

Dado flangiato per madrevite a passo lungo, Dado flangiato -fino a 40mm di corsa



Q6

Cuscinetto radiale a sfere, Acciaio



PSG3

Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 35NCD6 pretrattato



BPPL

Attrezzo di montaggio per sfera portante, Attrezzi di montaggio



T5-BAR

Barra dentata, T5



SH1

Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Acciaio 20NCD2



HLUss

Volantino a razze, Inox 316



CLG3-ALI

Ingranaggio dritto contatto alimentare, Nylon stampato



T10courroie

Cinghia di posizionamento T, T10 Poliuretano



PR882

Ruota di rinvio, Serie 882



PX

Riduttore a ruota e vite senza fine, Albero doppio in uscita per



LSAG

Albero scanalato a sfere, Binario - da 514 N a 15386 N

## Prodotti correlati



SDA

Pistoncino a molla - Supporto, fissaggio parallelo alla serratura



SDB

Pistoncino a molla - Supporto, fissaggio perpendicolare alla serratura



BIM

Pistoncino a molla, miniatura



PITA

Pistoncino a molla, con maniglia a T