

- Fine corsa **paracolpi conico in silicone per applicazioni con requisiti di igiene elevati**

- Materiali:

Armatura inox 304

Cilindro conico gomma siliconica

(Elastosil MVQ)

- Durezza 55+/-5° shore A



- T° d'utilizzo: da -30°C a +200°C

Applicazioni

- Fine corsa - paracolpi

- Piede d'appoggio

- Settore agroalimentare (conforme FDA),
farmaceutico, medicale



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	15+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD1	ØD2	L2	ØD3	L1	S	Rigidità R (N/mm)	Carico max (N)	Corsa	Massa (g)	Prezzo unit. da 1 a 3
D-KON5-19-16/SL	19	M5	20	12,0	16	2	63	250	4,0	10	13,05 €
D-KON6-25-20/SL	25	M6	25	16,5	20,5	2	90	460	5,1	19	13,98 €
D-KON8-32-26/SL	32	M8	30	21,0	26	2	117	760	6,5	38	15,59 €
D-KON8-38-32/SL	38	M8	30	24,5	32	2	113	900	8,0	56	31,12 €
D-KON10-50-43/SL	50	M10	40	32,0	43	2	148	1580	10,7	110	42,57 €

Dimensioni in mm



Piedino antivibrante conico **silicone**

Fissaggio femmina

E-KONSL

- **Fine corsa paracolpi conico in silicone per applicazioni con requisiti di igiene elevati**

- Materiali:

Armatura inox 304

Cilindro conico gomma siliconica (Elastosil MVQ)

- Durezza 55+/-5° shore A

- T° d'utilizzo: da -30°C a +200°C


Applicazioni

- Fine corsa - paracolpi

- Piede d'appoggio

- Settore agroalimentare (conforme FDA), farmaceutico, medicale

NUOVO!



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	15+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD1	ØD2	ØD3	L1	S	T	Rigidità R (N/mm)	Carico max (N)	Massa		Prezzo unit. da 1 a 3
									Corsa	(g)	
E-KON5-19-16/SL	19	M5	12,0	16	2	5	63	250	4,0	7	13,49 €
E-KON6-25-20/SL	25	M6	16,5	20,5	2	6	90	460	5,1	14	14,82 €
E-KON8-32-26/SL	32	M8	21,0	26	2	8	117	760	6,5	20	16,77 €
E-KON8-38-32/SL	38	M8	24,5	32	2	8	113	900	8,0	46	32,30 €
E-KON10-50-43/SL	50	M10	32,0	43	2	10	148	1580	10,7	96	44,16 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



PM2
Coppia ruota e vite senza fine, Acciaio temprato



BUH77
Motoriduttore DC 12V e 24V DC, da 0.1 a 2 Nm



CFF
Testa a snodo femmina DIN ISO12240-4, Acciaio / bronzo



PW_PWG25
Ruota di precisione, Bronzo



PTA100
Piede snodato con base stampata Ø100, Ø 100



CHAPAM
Cerniera a testa piatta a saldare, Acciaio



LVT
Mini martinetto motorizzato 4A, 4 ampere



BOXKK
Box kit di chiavette, Box kit - Acciaio o inox



WINGbrEcrou
Dado ad alette per serraggio manuale



PMB
Supporto antivibrante a campana, Piastra a



BLHT70
Rinvio angolare a T, da 26 a 128 Nm



SSB
Ingranaggio conico inox, 1:1

Prodotti correlati



EKONSL
Piedino antivibrante conico silicone, Fissaggio femmina



D-PAR_SS
Piedino antivibrante parabolico, inox