



- Gearbox type: worm
- Bearings: self-lubricating bushes
- Angular backlash: N/A
- Max. axial load: N/A
- Max. radial load: N/A
- Working temp.: -40°C to +80°C
- Weight: 3kg
- Ingress protection: IP53

Accessories

- Speed controller not available
- Servo amplifier **FIRSTDC -1Q-60/10**
- Power Supplies **ALIDR120-14,ALIDRP240-24**
- **HPC is unable to supply a speed controller for this motor gearbox**
- **The encoder cannot be mounted behind the motor.**



DISCOUNTS

Qty.	1+	6+	10+
Disc.	List	-7%	On request

Part number	Ratios	Unloaded speed (rpm)	Loaded speed (rpm)	Nominal torque (Nm)	Nominal current (mA)	Price each 1 to 5
12 V DC Version						
DOG258-12-50	52:1	50	40	12	12	403,65 €
DOG258-12-30	52:1	30	25	15	10	403,65 €
24 V DC Version						
DOG258-24-50	52:1	50	40	12	6	403,65 €
DOG258-24-30	52:1	30	25	15	5	403,65 €

Dimensions in mm

Altri prodotti...



KITdog
Kit di motorizzazione
24V, Ruota e vite
senza fine



BPF
Supporto a flangia
tonda con cuscinetto,
Lamiera



MPE
Distanziatore
esagonale, Acciaio



DPAR_DKON
Piedino antivibrante
parabolico, Acciaio



T5M_T10M
Cinghia aperta al
metro tipo T, T5
Poliuretano armatura
in acciaio



SLB
Pistoncino a molla,
acciaio classe 5.8



PCS_PA6
, 12.7mm (DIN 08B-1)



PHTss
Maniglia a ponte, Fino
a 250°C



PF60
Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a
118 Nm



R206
Molla per stampi
ISO10243, Extra-forte



BOX-TOR-MAX
Valigetta di
guarnizioni toriche in
nitrile, 2.90 x 1.78mm



ZG1
Ingranaggio dritto in
plastica, Plastica
lavorata (delrin)

Prodotti correlati



FIRSTDC1Q60
Variatore di velocità
10A, 10 A



ALIDRP240
Alimentazione, 10 A



MDPOT
Potenziometro,