


Motor-gearbox 12V and 24V DC

DOG316



Torque from 1.5Nm to 2Nm

- Gearbox type: worm
- Bearings: self-lubricating bushes
- Working temp.: -40°C to +80°C
- Weight: 1kg
- Ingress protection: IP40
- Angular backlash: N/A
- Max axial load: N/A
- Radial load: N/A



Accessories

- Servo Amplifiers **FIRSTDC-1Q-60/10** and **NANODC-1Q-30/3**
- Power Supplies **ALIDR30-12**, **ALIDR60-24**, **ALIDR-120-24**



DISCOUNTS

Qty.	1+	6+	10+
Disc. List	-7%	On request	


Part number	Ratios	Efficiency	Loaded speed (rpm)	Nominal torque (Nm)	Nominal current (A)	Price each 1 to 5
12V DC Version						
DOG316-12-46	62:1	0,5	38	2,0	3,4	116,08 €
DOG316-12-30	62:1	0,5	32	1,5	3,0	116,08 €
24V DC Version						
DOG316-24-75	62:1	0,5	65	1,5	3,0	116,08 €
DOG316-24-46	62:1	0,5	38	2,0	1,7	116,08 €

Dimensions in mm


Altri prodotti...



PRF_PL_4590
Elementi di giunzione,
Piastra di giunzione -
45x90 mm



QNU
Cuscinetto a singola
corona di rulli
cilindrici, Anello
interno libero



RPP5
Cinghia di
trasmissione RPP,
RPP5



SUA4_L
Giunzione per catena
al metro, Falsa maglia
- acciaio



HDSS
Giunto cardanico -
inox, Sollecitazioni
intense




TCXR
Tenditore per catena
automatico, Con
pignone acciaio



SLH-M
Dado per bloccaggio a
leva, Dado con
estremità sferica



BIM
Pistoncino a molla,
miniatura



RPP
Piastra di giunzione
per cinghia RPP, RPP8



EHD08-9
Riduttore coassiale,
da 35 a 50 Nm



NPTF20
Morsetto di
collegamento, Fisso
Ø10 a Ø14



SH0
Ingranaggio elicoidale
ad assi paralleli,
Plastica lavorata
(delrin)


Prodotti correlati



FIRSTDC1Q60
Variatore di velocità
10A, 10 A



ALIDR30
Alimentazione, 1,5 A
and 2 A



NANO
Variatore di velocità
3A, 3 A