


# Motor-gearbox 12V and 24V DC

## DOG316



Torque from 1.5Nm to 2Nm

- Gearbox type: worm
- Bearings: self-lubricating bushes
- Working temp.: -40°C to +80°C
- Weight: 1kg
- Ingress protection: IP40
- Angular backlash: N/A
- Max axial load: N/A
- Radial load: N/A



### Accessories

- Servo Amplifiers **FIRSTDC-1Q-60/10** and **NANODC-1Q-30/3**
- Power Supplies **ALIDR30-12**, **ALIDR60-24**, **ALIDR-120-24**




### DISCOUNTS

Qty.	1+	6+	10+
Disc. List	-7%	On request	

Part number	Ratios	Efficiency	Loaded speed (rpm)	Nominal torque (Nm)	Nominal current (A)	Price each 1 to 5
<b>12V DC Version</b>						
DOG316-12-46	62:1	0,5	38	2,0	3,4	116,08 €
DOG316-12-30	62:1	0,5	32	1,5	3,0	116,08 €
<b>24V DC Version</b>						
DOG316-24-75	62:1	0,5	65	1,5	3,0	116,08 €
DOG316-24-46	62:1	0,5	38	2,0	1,7	116,08 €

Dimensions in mm

## Altri prodotti...



H1  
Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Plastica lavorata



BTE  
Tenditore automatico universale, Per applicazioni correnti




T25-BAR  
Barra dentata, T2.5



PT820  
Pignone di trazione, Serie 820 e 815



PTGT  
Puleggia folle, Per cinghia trapezoidale



PF15  
Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 3,75 Nm



HRV  
Sistema di guida su binario a V Simple Select®, Binario con carrello



TS01\_TW01  
Guida lineare su binario Drylin® T, fino al 7000 N



FF10  
Riduttore ad alberi paralleli, da 0.78 a 3.70 Nm



S20  
Supporto corto per manicotto aperto a sfere, Aperto - corto



PM3  
Ruota per vite senza fine, Bronzo



RTTss  
Calettatore di bloccaggio, Coppia media/elevata

## Prodotti correlati



ALIDR30  
Alimentazione, 1,5 A and 2 A



NANO  
Variatore di velocità 3A, 3 A