



DOMI120

Carico C1 fino a 1000 N

- Carichi elevati
- Coefficienti di attrito favorevoli
- Guida a scorrimento di grande qualità
- Trascinamento con ridotto gioco
- Regolazione fine 0,05mm
- Lunghezza assi standard
- Sistema di comando semplice

Utilizzo



- Regolazione fine della testa di brasatura/teste di saldatura/testine laser
- Montaggio di stampanti a getto d'inchiostro
- Regolazione video camere di misurazione
- Regolazione di unità di lavorazione (teste di fresatura, assi di fresatura...)
- Puntamento di ugelli di bruciatori
- Regolazione di testine laser
- Spostamento di fine corsa
- Spostamento centrato di guide laterali (carrello con mandrino sinistra-destra)

Opzione


- Altre corse disponibili, contattateci
- Per un contatore numerico su una slitta di regolazione verticale, sostituire /XY con /Z nel codice prodotto




Carrello singolo DOMI120





Slitte con volantini e contatori DOMI120-CV (esempio d'applicazione)






M5 DIN 7984



Carichi ammissibili DOMINO 120



SCONTI PER QTA

Qtà	1+	2+	3+
Sc.	Prezzo -20% Su richiesta		

Codice	LA	LI	Corsa	Carichi ammissibili							Prezzo Unit.
				Passo (mm)	C1 (N)	C2 (N)	FA (N)	Mx (Nm)	My (Nm)	Mz (Nm)	
Slitta singola											
DOMI120-25	160	185	25	1	1000	700	300	15	20	12	771,12 €
DOMI120-50	160	210	50	1	1000	700	300	15	20	12	783,97 €
DOMI120-75	160	235	75	1	1000	700	300	15	20	12	798,96 €
DOMI120-100	160	260	100	1	1000	700	300	15	20	12	809,67 €
Slitta con contatore e volantino											
DOMI120-25-CV/XY	160	185	25	1	1000	700	300	15	20	12	1 073,14 €
DOMI120-50-CV/XY	160	210	50	1	1000	700	300	15	20	12	1 036,98 €
DOMI120-75-CV/XY	160	235	75	1	1000	700	300	15	20	12	1 100,98 €
DOMI120-100-CV/XY	160	260	100	1	1000	700	300	15	20	12	1 133,83 €


Dimensioni in mm



DOMI120

Per slitta di regolazione DOMINO 120

- Il **kit di fissaggio** è necessario per fissare la slitta regolabile DOMINO alla superficie di assemblaggio
- La **piastra** funge da adattatore per applicazioni personalizzate e può essere lavorata dal cliente




Piastra di supporto utensili




Leva di serraggio
DOMI120-LEVIER



Kit di fissaggio
DOMI120-B




Kit di fissaggio




Esempio d'applicazione




Piastra
DOMI120-M



Pi DOMI 120-PT



Kit di fissaggio DOMI 120-B



Piastra DOMI 120-M

SCONTI PER QTÀ

Qtà	1+	2+	3+
Sc.	Prezzo -20% Su richiesta		

Codice	Tipo	Prezzo unit.
DOMI120-B	Kit di fissaggio	36,41 €
DOMI120-M	Piastra	130,66 €
DOMI120-LEVIER	Leva di serraggio	34,27 €
DOMI120-PT	Piatto girevole	563,34 €


Dimensioni in mm



Per slitta di regolazione DOMINO 120

DOMI120


- I **kit di raccordo** sono necessari per collegare
due slitte regolabili DOMINO



Kit di raccordo
DOMI 120-XY




Kit di raccordo
DOMI 120-XY




Kit di raccordo X-Y




Kit di raccordo
DOMI 120-XZ



Kit di raccordo X-Z



Esempio d'applicazione



Kit di raccordo
DOMI 120-XZ

SCONTI PER QTÀ

Qtà	1+	2+	3+
Sc.	Prezzo -20% Su richiesta		

Codice	Tipo	Prezzo unit.
DOMI120-XY	Kit di raccordo X-Y	100,67 €
DOMI120-XZ	Kit di raccordo X-Z	128,52 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



ZBconique

Ingranaggio conico in plastica, 1:1



MET

Cuscinetto cilindrico ,
Self-lubricating
sintered bronze



CHAR

Cerniera a molla,
avvitabile



PRS50

Piede snodato tutto
inox Ø50, Ø 50



BPM

Pressore a molla con
intaglio e puntale a
sfera, Inox 303




CTZYSS

Antivibrante elastico
inox sfolato, Inox



ZDB

Ingranaggio conico in
plastica, 2:1



PO

Maniglia a ponte -
Multi-settore, Foro
cieco maschiato



MHPGR

Manovella ad
impugnatura girevole,



TSM_T10M

Cinghia aperta al
metro tipo T, T10



DOMI80

Slitta di regolazione
Domino 80, Slitta



BABS303

Perno autobloccante
inox 303, Inox 303

Prodotti correlati



DOMI120

Accessori di
collegamento, Leva di
serraggio



DOMI_MD

Tavola rotante di
regolazione Domino,
55/1



DOMI120

Accessori di
collegamento, Kit di
fissaggio



DOMI120

Accessori di
collegamento, Piastra