

## DOMI80

Carico C1 fino a 500 N

- Carichi elevati
- Coefficienti di attrito favorevoli
- Guida a scorrimento di grande qualità
- Trascinamento con ridotto gioco
- Regolazione fine 0,05mm
- Lunghezza assi standard
- Sistema di comando semplice

### Utilizzo



- Regolazione fine della testa di brasatura, teste di saldatura/testine laser
- Montaggio di stampanti a getto d'inchiostro
- Regolazione video camere di misurazione
- Regolazione di unità di lavorazione (teste di fresatura, assi di fresatura...)
- Puntamento di ugelli di bruciatori
- Regolazione di testine laser
- Spostamento di fine corsa
- Spostamento centrato di guide laterali (carrello con mandrino sinistra-destra)




Carrello singolo DOMI80




### Opzione

- Altre corse disponibili, contattateci
- Per un contatore numerico su una slitta di regolazione verticale, sostituire /XY con /Z nel codice prodotto




Slitte con volantini e contatori DOMI80-CV (esempio d'applicazione)





## Carichi ammissibili DOMINO 80



## SCONTI PER QTA

Qtà	1+	2+	3+
Sc.	Prezzo -20% Su richiesta		


Codice	LA	LI	Corsa	Passo (mm)	C1 (N)	C2 (N)	FA (N)	Mx (Nm)	My (Nm)	Mz (Nm)	Carichi ammissibili	
											Stock*	Prezzo unit.
<b>Slitta singola</b>												
DOMI80-25	120	145	25	1	500	365	150	8	10	6	✓	546,21 €
DOMI80-50	120	170	50	1	500	365	150	8	10	6	✓	556,92 €
DOMI80-75	120	195	75	1	500	365	150	8	10	6	-	569,77 €
DOMI80-100	120	220	100	1	500	365	150	8	10	6	-	580,48 €
<b>Slitta con contatore e volantino</b>												
DOMI80-25-CV/XY	120	145	25	1	500	365	150	8	10	6	-	861,08 €
DOMI80-50-CV/XY	120	170	50	1	500	365	150	8	10	6	-	871,79 €
DOMI80-75-CV/XY	120	195	75	1	500	365	150	8	10	6	-	884,64 €
DOMI80-100-CV/XY	120	220	100	1	500	365	150	8	10	6	-	895,35 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## DOMI80

## Per slitta di regolazione DOMINO 80

- Il **kit di fissaggio** è necessario per fissare la slitta regolabile DOMINO alla superficie di assemblaggio
- La **piastra** funge da adattatore per applicazioni personalizzate e può essere lavorata dal cliente




Piastra di supporto utensili



Leva di serraggio  
DOMI80-LEVIER



Kit di fissaggio  
DOMI80-B




Esempio d'applicazione




Piastra  
DOMI80-M




Kit di fissaggio



Piatto girevole DOMI 80-PT



Kit di fissaggio DOMI 80-B



Piastra DOMI 80-M

### SCONTI PER QTÀ

Qtà	1+	2+	3+
Sc.	Prezzo -20% Su richiesta		


Codice	Tipo	Stock*	Prezzo unit.
DOMI80-B	Kit di fissaggio	✓	29,98 €
DOMI80-M	Piastra	✓	89,96 €
DOMI80-LEVIER	Leva di serraggio	✓	34,27 €
DOMI80-PT	Piatto girevole	-	419,83 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Per slitta di regolazione DOMINO 80

# DOMI80

- I **kit di raccordo** sono necessari per collegare  
due slitte regolabili DOMINO




Kit di raccordo  
DOMI 80-XY




Kit di raccordo  
DOMI 80-XY




Kit di raccordo  
DOMI 80-XZ




Kit di raccordo X-Y



Kit di raccordo X-Z



Esempio d'applicazione



Kit di raccordo  
DOMI 80-XZ

### SCONTI PER QTÀ

Qtà	1+	2+	3+
Sc.	Prezzo -20% Su richiesta		

Codice	Tipo	Stock*	Prezzo unit.
DOMI80-XY	Kit di raccordo X-Y	✓	72,82 €
DOMI80-XZ	Kit di raccordo X-Z	-	87,82 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



BOX-TOR-DRING

Valigetta di guarnizioni toriche in nitrile, Flange seals




GLP

Volantino a 6 lobi, Tecnopolimero - Acciaio



E50

Riduttore a rinvio angolare, da 3 a 41 Nm



M0

Coppia ruota e vite senza fine, Plastica lavorata (delrin)



INS150

Inserto auto-maschiante a passo grosso, Con colletto - filetto largo



SCA\_SS

Serracavo, Inox



MDB\_MTB

Ingranaggio conico in plastica stampata, 2:1



T5M T10M

Cinghia aperta al metro tipo T, T5 Poliuretano armatura in acciaio



GCB880

Guida curva, Serie 880 e 881



INO

Ingranaggio interno, Acciaio 20NCD2



RESC

Ruote con supporto di livellamento, Ruote con supporto di



CHA38\_SS

Cerniera su facciata ad avvitare inox, Su facciata

## Prodotti correlati



DOMI80

Slitta di regolazione Domino 80, Slitta DOMILINE 80



DOMI80

Kit di raccordo, Kit di raccordo XY



DOMI80

Slitta di regolazione Domino 80, Slitta DOMILINE 80 con contatore e ...