

DOMI80

Carico C1 fino a 500 N

- Carichi elevati
- Coefficienti di attrito favorevoli
- Guida a scorrimento di grande qualità
- Trascinamento con ridotto gioco
- Regolazione fine 0,05mm
- Lunghezza assi standard
- Sistema di comando semplice

Utilizzo



- Regolazione fine della testa di brasatura, teste di saldatura/testine laser
- Montaggio di stampanti a getto d'inchiostro
- Regolazione video camere di misurazione
- Regolazione di unità di lavorazione (teste di fresatura, assi di fresatura...)
- Puntamento di ugelli di bruciatori
- Regolazione di testine laser
- Spostamento di fine corsa
- Spostamento centrato di guide laterali (carrello con mandrino sinistra-destra)




Carrello singolo DOMI80




Opzione

- Altre corse disponibili, contattateci
- Per un contatore numerico su una slitta di regolazione verticale, sostituire /XY con /Z nel codice prodotto




Slitte con volantini e contatori DOMI80-CV (esempio d'applicazione)





Carichi ammissibili DOMINO 80



SCONTI PER QTA

Qtà	1+	2+	3+
Sc.	Prezzo -20% Su richiesta		


Codice	LA	LI	Corsa	Passo (mm)	C1 (N)	C2 (N)	FA (N)	Mx (Nm)	My (Nm)	Mz (Nm)	Carichi ammissibili	
											Stock*	Prezzo unit.
Slitta singola												
DOMI80-25	120	145	25	1	500	365	150	8	10	6	✓	546,21 €
DOMI80-50	120	170	50	1	500	365	150	8	10	6	✓	556,92 €
DOMI80-75	120	195	75	1	500	365	150	8	10	6	-	569,77 €
DOMI80-100	120	220	100	1	500	365	150	8	10	6	-	580,48 €
Slitta con contatore e volantino												
DOMI80-25-CV/XY	120	145	25	1	500	365	150	8	10	6	-	861,08 €
DOMI80-50-CV/XY	120	170	50	1	500	365	150	8	10	6	-	871,79 €
DOMI80-75-CV/XY	120	195	75	1	500	365	150	8	10	6	-	884,64 €
DOMI80-100-CV/XY	120	220	100	1	500	365	150	8	10	6	-	895,35 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm


Per slitta di regolazione DOMINO 80

DOMI80


- I **kit di raccordo** sono necessari per collegare
due slitte regolabili DOMINO



**Kit di raccordo
DOMI 80-XY**



Kit di raccordo X-Y



Kit di raccordo X-Z




Esempio d'applicazione



**Kit di raccordo
DOMI 80-XY**



**Kit di raccordo
DOMI 80-XZ**



**Kit di raccordo
DOMI 80-XZ**

SCONTI PER QTÀ

Qtà	1+	2+	3+
Sc.	Prezzo -20% Su richiesta		

Codice	Tipo	Stock*	Prezzo unit.
DOMI80-XY	Kit di raccordo X-Y	✓	72,82 €
DOMI80-XZ	Kit di raccordo X-Z	-	87,82 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



CHM63-MOT
Motoriduttore AC
asincrono 0,37 a
1,5kW, 0.37 a 1.5kW



PF55
Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a
57 Nm



SVT5
Martinetto a vite - Vite
traslante, Vite
traslante



PCS50SS
Pignone a catena -
Inox, 12.7mm (DIN
08B-1)



DH
Spina cilindrica,
standard DIN 6325



BLM
Pressore liscio a
molla, Corpo
termoplastica



LVT
Mini martinetto
motorizzato 1A, 1
ampere



RDS
Rondella di sicurezza
Hygienic Usit®, Inox



CMM_SS
Testa a snodo
maschio DIN
ISO12240-4, Inox /
bronzo - Série



AC156-157
Riscontro per chiusura
a leva rigida ad
anello, 25.5mm



PTA50ssEB
Piede snodato con
base stampata Ø50,
Piede snodato



VELM4
Supporto avvitabile
per rotolo a strappo
fermacavi,
Poliammide

Prodotti correlati



DOMI80
Slitta di regolazione
Domino 80, Slitta
DOMILINE 80



DOMI80
Accessori di
collegamento, Piatto
girevole