

**- Immobilizzazione di un pezzo rispetto a un altro**

- Posizionamento relativo

- Cianfrinatura 15°

- Materiale:

Acciaio 100 Cr6 temprato 58-60HRC rettificato

- Conforme a DIN 6325 (ISO 8734)

- Taglio, vedere pagina tecnica

- Confezione: 25-100 pezzi a seconda del codice



### Info.

- Venduto anche in valigette

(vol. **1** p.312)


### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	20+
Sc.	Prezzo -20% -30% Su richiesta			

Codice	ØD m6	Lunghezza L	N. per conf.	Stock*	Prezzo unit. per conf.
DH1-5/B	1,0	5	100	✓	18,35 €
DH1-6/B	1,0	6	100	✓	17,96 €
DH1.5-5/B	1,5	5	100	✓	7,69 €
DH1.5-6/B	1,5	6	100	✓	7,71 €
DH1.5-8/B	1,5	8	100	✓	8,01 €
DH1.5-10/B	1,5	10	100	✓	8,35 €
DH2-6/B	2,0	6	100	✓	14,58 €
DH2-8/B	2,0	8	100	✓	8,39 €
DH2-10/B	2,0	10	100	✓	10,28 €
DH2-12/B	2,0	12	100	✓	16,97 €
DH2-14/B	2,0	14	100	✓	6,78 €
DH2-16/B	2,0	16	100	✓	9,79 €
DH2-30/B	2,0	30	100	✓	18,85 €
DH2.5-10/B	2,5	10	100	✓	6,89 €
DH2.5-12/B	2,5	12	100	✓	7,75 €
DH3-6/B	3,0	6	100	✓	5,69 €
DH3-8/B	3,0	8	100	✓	13,93 €
DH3-10/B	3,0	10	100	✓	21,42 €
DH3-12/B	3,0	12	100	✓	15,95 €
DH3-16/B	3,0	16	100	✓	7,30 €
DH3-18/B	3,0	18	100	✓	7,84 €
DH3-20/B	3,0	20	100	✓	13,10 €
DH3-24/B	3,0	24	100	✓	9,38 €
DH3-30/B	3,0	30	100	✓	11,30 €
DH3-32/B	3,0	32	100	✓	12,08 €
DH3-40/B	3,0	40	100	✓	14,81 €
DH4-6/B	4,0	6	100	✓	8,46 €
DH4-8/B	4,0	8	100	✓	6,88 €

Codice	ØD m6	Lunghezza L	N. per conf.	Stock*	Prezzo unit. per conf.
DH4-10/B	4,0	10	100	✓	9,86 €
DH4-12/B	4,0	12	100	✓	7,70 €
DH4-14/B	4,0	14	100	✓	12,42 €
DH4-16/B	4,0	16	100	✓	12,56 €
DH4-18/B	4,0	18	100	✓	9,77 €
DH4-20/B	4,0	20	100	✓	14,31 €
DH4-28/B	4,0	28	100	✓	15,00 €
DH4-30/B	4,0	30	100	✓	14,70 €
DH4-32/B	4,0	32	100	-	15,40 €
DH4-40/B	4,0	40	100	✓	21,97 €
DH4-50/B	4,0	50	100	✓	25,72 €
DH4-60/B	4,0	60	100	✓	30,06 €
DH5-8/B	5,0	8	25	✓	5,21 €
DH5-10/B	5,0	10	25	✓	5,23 €
DH5-12/B	5,0	12	25	✓	5,31 €
DH5-14/B	5,0	14	25	✓	5,45 €
DH5-16/B	5,0	16	25	✓	5,61 €
DH5-20/B	5,0	20	25	✓	5,80 €
DH5-24/B	5,0	24	25	✓	6,10 €
DH5-26/B	5,0	26	25	✓	6,27 €
DH5-28/B	5,0	28	25	-	6,36 €
DH5-30/B	5,0	30	25	✓	6,46 €
DH5-36/B	5,0	36	25	✓	6,94 €
DH5-40/B	5,0	40	25	✓	7,15 €
DH5-50/B	5,0	50	25	✓	9,23 €
DH6-10/B	6,0	10	25	✓	5,69 €
DH6-12/B	6,0	12	25	✓	7,85 €
DH6-14/B	6,0	14	25	✓	8,23 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm




### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	20+
Sc.	Prezzo -20% -30% Su richiesta			

Codice	ØD m6	Lunghezza L	N. per conf.	Stock*	Prezzo unit. per conf.	Codice	ØD m6	Lunghezza L	N. per conf.	Stock*	Prezzo unit. per conf.
DH6-16/B	6,0	16	25	✓	5,90 €	DH8-40/B	8,0	40	25	✓	10,93 €
DH6-18/B	6,0	18	25	✓	6,05 €	DH8-50/B	8,0	50	25	✓	12,44 €
DH6-20/B	6,0	20	25	✓	7,05 €	DH8-80/B	8,0	80	25	✓	25,76 €
DH6-24/B	6,0	24	25	✓	6,46 €	DH10-20/B	10,0	20	25	✓	9,85 €
DH6-26/B	6,0	26	25	✓	6,74 €	DH10-26/B	10,0	26	25	✓	11,23 €
DH6-28/B	6,0	28	25	✓	6,88 €	DH10-30/B	10,0	30	25	✓	13,34 €
DH6-30/B	6,0	30	25	✓	7,04 €	DH10-36/B	10,0	36	25	-	15,44 €
DH6-36/B	6,0	36	25	-	7,50 €	DH10-40/B	10,0	40	25	-	14,21 €
DH6-40/B	6,0	40	25	✓	7,83 €	DH10-45/B	10,0	45	25	✓	19,35 €
DH6-50/B	6,0	50	25	✓	8,99 €	DH10-50/B	10,0	50	25	✓	16,11 €
DH6-60/B	6,0	60	25	✓	10,31 €	DH10-60/B	10,0	60	25	✓	25,09 €
DH8-16/B	8,0	16	25	✓	11,11 €	DH10-80/B	10,0	80	25	-	25,31 €
DH8-18/B	8,0	18	25	✓	8,40 €	DH12-20/B	12,0	20	25	-	14,99 €
DH8-20/B	8,0	20	25	✓	8,45 €	DH12-30/B	12,0	30	25	✓	41,64 €
DH8-24/B	8,0	24	25	✓	8,94 €	DH12-40/B	12,0	40	25	✓	23,47 €
DH8-30/B	8,0	30	25	✓	9,71 €						

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

- Immobilizzazione di un pezzo rispetto a un altro
- Posizionamento relativo
- Materiale: Inox A1



### Info.

- Confezione: 100-25 pezzi a seconda del codice

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	20+
Sc. Prezzo	-20%	-30%	-30%	Su richiesta

Codice	ØD m6	C	Lunghezza L	Qtà per conf.	Stock*	Prezzo unit. per conf.
DP0.8-10/B	0,8	0,12	10	100	✓	14,75 €
DP1.0-4/B	1,0	0,15	4	100	✓	5,91 €
DP1.0-5/B	1,0	0,15	5	100	✓	6,21 €
DP1.0-6/B	1,0	0,15	6	100	✓	6,37 €
DP1.0-8/B	1,0	0,15	8	100	✓	7,20 €
DP1.0-10/B	1,0	0,15	10	100	✓	6,74 €
DP1.0-12/B	1,0	0,15	12	100	✓	6,89 €
DP1.5-5/B	1,5	0,23	5	100	✓	9,48 €
DP1.5-6/B	1,5	0,23	6	100	✓	6,89 €
DP1.5-8/B	1,5	0,23	8	100	✓	9,93 €
DP1.5-10/B	1,5	0,23	10	100	✓	7,11 €
DP1.5-12/B	1,5	0,23	12	100	✓	8,77 €
DP1.5-14/B	1,5	0,23	14	100	✓	11,08 €
DP1.5-16/B	1,5	0,23	16	100	✓	10,31 €
DP2.0-4/B	2,0	0,30	4	100	✓	6,89 €
DP2.0-5/B	2,0	0,30	5	100	✓	6,94 €
DP2.0-6/B	2,0	0,30	6	100	✓	11,53 €
DP2.0-8/B	2,0	0,30	8	100	✓	7,45 €
DP2.0-10/B	2,0	0,30	10	100	✓	9,96 €
DP2.0-12/B	2,0	0,30	12	100	✓	10,18 €
DP2.0-14/B	2,0	0,30	14	100	✓	8,57 €
DP2.0-16/B	2,0	0,30	16	100	✓	12,53 €
DP2.0-18/B	2,0	0,30	18	100	✓	12,81 €
DP2.0-20/B	2,0	0,30	20	100	✓	10,57 €
DP2.5-6/B	2,5	0,40	6	100	✓	8,33 €
DP2.5-8/B	2,5	0,40	8	100	✓	8,94 €
DP2.5-10/B	2,5	0,40	10	100	✓	11,78 €
DP2.5-12/B	2,5	0,40	12	100	✓	12,11 €
DP2.5-16/B	2,5	0,40	16	100	✓	11,33 €
DP2.5-20/B	2,5	0,40	20	100	-	Su richiesta
DP2.5-24/B	2,5	0,40	24	100	✓	14,31 €
DP3.0-5/B	3,0	0,45	5	100	✓	9,38 €
DP3.0-6/B	3,0	0,45	6	100	✓	15,60 €
DP3.0-8/B	3,0	0,45	8	100	✓	11,56 €
DP3.0-10/B	3,0	0,45	10	100	✓	13,39 €
DP3.0-12/B	3,0	0,45	12	100	✓	13,10 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	20+
Sc.	Prezzo	-20%	-30%	Su richiesta

Codice	ØD m6	C	Lunghezza L	Qtà per conf.	Stock*	Prezzo unit. per conf.
DP3.0-14/B	3.0	0,45	14	100	✓	13,74 €
DP3.0-16/B	3.0	0,45	16	100	✓	14,16 €
DP3.0-18/B	3.0	0,45	18	100	✓	12,95 €
DP3.0-20/B	3.0	0,45	20	100	✓	13,62 €
DP3.0-24/B	3.0	0,45	24	100	✓	14,74 €
DP3.0-30/B	3.0	0,45	30	100	✓	22,00 €
DP4.0-6/B	4.0	0,60	6	100	✓	12,64 €
DP4.0-8/B	4.0	0,60	8	100	✓	13,53 €
DP4.0-10/B	4.0	0,60	10	100	✓	18,99 €
DP4.0-12/B	4.0	0,60	12	100	✓	14,53 €
DP4.0-14/B	4.0	0,60	14	100	✓	20,49 €
DP4.0-16/B	4.0	0,60	16	100	✓	27,77 €
DP4.0-18/B	4.0	0,60	18	100	✓	28,44 €
DP4.0-20/B	4.0	0,60	20	100	✓	22,36 €
DP4.0-24/B	4.0	0,60	24	100	✓	33,35 €
DP4.0-40/B	4.0	0,60	40	100	✓	34,55 €
DP4.0-50/B	4.0	0,60	50	100	✓	49,68 €
DP5.0-10/B	5.0	0,75	10	25	✓	5,45 €
DP5.0-12/B	5.0	0,75	12	25	✓	5,91 €
DP5.0-14/B	5.0	0,75	14	25	✓	6,50 €
DP5.0-16/B	5.0	0,75	16	25	✓	6,89 €
DP5.0-20/B	5.0	0,75	20	25	✓	11,56 €
DP5.0-24/B	5.0	0,75	24	25	✓	9,10 €
DP5.0-30/B	5.0	0,75	30	25	✓	10,10 €
DP5.0-40/B	5.0	0,75	40	25	✓	12,64 €
DP5.0-50/B	5.0	0,75	50	25	✓	16,29 €
DP6.0-10/B	6.0	0,90	10	25	✓	7,38 €
DP6.0-12/B	6.0	0,90	12	25	✓	7,96 €
DP6.0-14/B	6.0	0,90	14	25	✓	10,78 €
DP6.0-16/B	6.0	0,90	16	25	✓	10,78 €
DP6.0-20/B	6.0	0,90	20	25	✓	10,79 €
DP6.0-24/B	6.0	0,90	24	25	✓	11,72 €
DP6.0-28/B	6.0	0,90	28	25	✓	14,30 €
DP6.0-30/B	6.0	0,90	30	25	✓	13,92 €
DP6.0-40/B	6.0	0,90	40	25	✓	21,81 €
DP6.0-45/B	6.0	0,90	45	25	✓	22,19 €
DP8.0-14/B	8.0	1,20	14	25	✓	14,93 €
DP8.0-16/B	8.0	1,20	16	25	✓	16,57 €
DP8.0-20/B	8.0	1,20	20	25	✓	19,62 €
DP8.0-24/B	8.0	1,20	24	25	✓	19,42 €
DP8.0-30/B	8.0	1,20	30	25	✓	22,19 €
DP8.0-40/B	8.0	1,20	40	25	✓	35,32 €
DP8.0-50/B	8.0	1,20	50	25	✓	31,91 €
DP10.0-20/B	10.0	1,50	20	25	✓	74,02 €
DP10.0-40/B	10.0	1,50	40	25	✓	40,24 €
DP10.0-50/B	10.0	1,50	50	25	-	48,52 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

# Spina cilindrica filetto interno **DIN 7979D** **Acc** **DIN** **Stock**


## DHX

## Acciaio temprato

- Estrazione agevolata per fori di difficile accesso
- Tolleranza del diametro esterno m6
- Materiale: acciaio temprato (DIN 7979D)
- Confezione: 10 pezzi

### Info

- Presenza di sfiliato laterale per far fuoriuscire l'aria in fase di montaggio e smontaggio
- Venduto anche in valigette (vol. **1** p.313)



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	3+	5+	10+
Sc.	Prezzo	-20%	-30%	Su richiesta

Codice	ØD m6	Filettatura	Lunghezza L	Qtà per conf.	Prezzo Unit. Stock	per conf.
DHX4-10/B	4	M2	10	10	✓	38,72 €
DHX4-12/B	4	M2	12	10	✓	38,88 €
DHX4-14/B	4	M2	14	10	✓	39,00 €
DHX4-16/B	4	M2	16	10	✓	39,16 €
DHX4-20/B	4	M2	20	10	✓	39,56 €
DHX5-10/B	5	M3	10	10	✓	22,19 €
DHX5-12/B	5	M3	12	10	✓	22,31 €
DHX5-16/B	5	M3	16	10	✓	22,44 €
DHX5-20/B	5	M3	20	10	✓	22,93 €
DHX5-24/B	5	M3	24	10	✓	23,30 €
DHX5-30/B	5	M3	30	10	✓	24,39 €
DHX6-12/B	6	M4	12	10	✓	21,52 €
DHX6-16/B	6	M4	16	10	✓	19,29 €
DHX6-20/B	6	M4	20	10	✓	18,07 €
DHX6-24/B	6	M4	24	10	✓	18,15 €
DHX6-30/B	6	M4	30	10	✓	18,37 €
DHX6-40/B	6	M4	40	10	✓	18,85 €
DHX6-60/B	6	M4	60	10	✓	21,78 €

Codice	ØD m6	Filettatura	Lunghezza L	Qtà per conf.	Prezzo Unit. Stock	per conf.
DHX8-16/B	8	M5	16	10	-	22,23 €
DHX8-20/B	8	M5	20	10	✓	18,92 €
DHX8-24/B	8	M5	24	10	✓	19,11 €
DHX8-28/B	8	M5	28	10	-	19,24 €
DHX8-30/B	8	M5	30	10	-	19,82 €
DHX8-40/B	8	M5	40	10	✓	20,54 €
DHX8-50/B	8	M5	50	10	✓	21,52 €
DHX10-20/B	10	M6	20	10	-	24,22 €
DHX10-24/B	10	M6	24	10	-	24,85 €
DHX10-30/B	10	M6	30	10	✓	21,40 €
DHX10-40/B	10	M6	40	10	-	22,36 €
DHX10-45/B	10	M6	45	10	-	22,97 €
DHX10-50/B	10	M6	50	10	-	23,64 €
DHX10-60/B	10	M6	60	10	-	24,85 €
DHX12-40/B	12	M6	40	10	✓	25,50 €
DHX12-60/B	12	M6	60	10	✓	70,39 €
DHX12-90/B	12	M6	90	10	-	47,06 €
DHX12-100/B	12	M6	100	10	-	44,02 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

# Technical information - dowel pins

## Technical information

### Minimum double shear resistance (kN) according to ISO 8749

#### EP range - nickel stainless steel

Diameter Ø	0,8	1,0	1,2	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0
Standard series														
ISO 8750	0,30	0,45	0,65	1,05	1,9	2,9	4,2	5,7	7,6	11,5	16,8	30	48	67

#### SRP range - stainless steel 304

Diameter Ø	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0
Standard series									
ISO 8752	0,98	1,81	2,84	4,07	7,25	10,75	16,17	26,46	42,14

#### DH range - hardened steel

Diameter Ø	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0	16,0	20,0
Standard series													
DIN 6325	1,5	3,4	5,5	8,0	13,0	22,0	31,0	53,0	88,0	132,0	210,0	350,0	485,0

#### DP range - stainless steel A2

Diameter Ø	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0
Standard series											
ISO 2338	0,7	1,7	2,9	4,4	6,6	11,7	18,1	26,0	47,0	64,1	92,0