


- Forti deformazioni che permettono grandi assorbimenti d'energia
- Assorbimento progressivo dell'energia
- Materiali:
 - Armatura: piastra in acciaio
 - Cilindro: gomma
- Durezza: NK 55-60 shore A
- T° d'utilizzo: da -40°C a +70°C

Utilizzo

- Paracolpi utilizzati come piedi di supporto o come tamponi per attutire gli urti

Info.

- Venduto a multipli, contattateci
- Carichi e rigidità forniti esclusivamente a titolo indicativo



SCONTI PER QUANTITÀ ^A

Qtà	1+	6+	20+	40+	100+	200+
Sc.	Prezzo -10%	-15%	-20%	-25%	Su richiesta	

SCONTI PER QUANTITÀ ^B

Qtà	1+	6+	10+	15+	20+	50+
Sc.	Prezzo -10%	-15%	-20%	-25%	Su richiesta	

Codice	ØG	ØD	H	T	Compressione		Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
					Rigidità (N/mm)	Carico Max. (N)		
D-ZY4-10-10	M4	10	10	10	38	43	✓	A 1,16 €
D-ZY4-15-8	M4	15	8	10	122	95	✓	A 1,25 €
D-ZY4-15-10	M4	15	10	10	106	95	✓	A 1,43 €
D-ZY4-15-15	M4	15	15	10	74	95	✓	A 1,59 €
D-ZY6-20-15	M6	20	15	18	138	170	✓	A 1,77 €
D-ZY6-20-20	M6	20	20	18	-	-	✓	A 1,97 €
D-ZY6-20-25	M6	20	25	18	-	-	✓	A 1,97 €
D-ZY6-25-10	M6	25	10	18	-	-	✓	A 1,85 €
D-ZY6-25-15	M6	25	15	18	254	280	✓	A 2,06 €
D-ZY6-25-20	M6	25	20	18	128	280	✓	A 2,31 €
D-ZY6-25-25	M6	25	25	18	-	-	✓	A 2,48 €
D-ZY6-25-30	M6	25	30	18	80	280	✓	A 2,77 €
D-ZY8-30-20	M8	30	20	20	200	400	✓	A 3,09 €
D-ZY8-30-25	M8	30	25	20	-	-	✓	A 3,45 €
D-ZY8-30-30	M8	30	30	20	120	400	✓	A 3,89 €
D-ZY8-30-40	M8	30	40	20	-	-	✓	A 4,51 €
D-ZY8-40-20	M8	40	20	23	-	-	✓	A 4,25 €
D-ZY8-40-30	M8	40	30	23	23	234	✓	A 4,80 €
D-ZY8-40-40	M8	40	40	23	-	-	✓	A 5,05 €
D-ZY10-40-30	M10	40	30	28	-	-	✓	A 4,80 €
D-ZY10-50-20	M10	50	20	28	680	1000	✓	A 6,45 €
D-ZY10-50-30	M10	50	30	28	425	1000	✓	A 6,63 €
D-ZY10-50-40	M10	50	40	28	-	-	✓	A 7,28 €
D-ZY10-50-45	M10	50	45	28	-	-	-	A 7,70 €
D-ZY10-50-50	M10	50	50	28	-	-	✓	A 8,60 €
D-ZY10-60-40	M10	60	40	28	-	-	✓	A 12,69 €
D-ZY10-70-45	M10	70	45	28	-	-	-	A 16,43 €
D-ZY12-60-40	M12	60	40	33	-	-	✓	B 7,41 €
D-ZY12-75-25	M12	75	25	37	2000	2300	✓	B 7,04 €
D-ZY12-75-40	M12	75	40	37	810	2300	✓	B 10,62 €
D-ZY12-75-50	M12	75	50	37	-	-	-	B 11,07 €
D-ZY12-75-55	M12	75	55	37	-	-	✓	B 11,70 €
D-ZY16-100-50	M16	100	50	41	1578	4200	✓	B 19,54 €
D-ZY16-100-55	M16	100	55	41	860	4200	-	B 20,54 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



ABL100005

Spazzola antistatica,
Standard



FTSN

Albero supportato per
guida lineare, Albero
acciaio / supporto
allu...



PAT85

Piede snodato con
base stampata Ø85, Ø
85



CHT

Motore AC asincrono
trifase, 0.18 a 0.55kW



HK

Accessorio di
serraggio manuale,
Serraggio manuale
LWL



BCM_MPBT

Spazzola cilindrica
modulare, Filo
poliesteri PBT



PRF_PL_9090

Elementi di giunzione,
Piastra di fissaggio -
90x90 mm



GLB

Piccolo volano a 6
alette, Tecnopolimero
- Inox



GPB

Maniglia a tirante,
Maschiatura
modellata



PV2R

Braccio portaventosa
orientabile, Serraggio
rinforzato



SLV

Attrezzo di bloccaggio
a leva verticale, A
leva verticale - acciaio



PRF-SCREEN-5

Screen support,
Support with 5 axes of
rotation

Prodotti correlati



DZYSS

Piedino antivibrante
cilindrico inox, inox



EZY

Piedino antivibrante
cilindrico, Acciaio



MC

Deceleratore,
autocompensante -
senza regolazione



RMSA

Deceleratore,
Regolabile