

## D-ZYss

## Fissaggio maschio


- **Le forti deformazioni consentono un elevato assorbimento di energia**
- Assorbimento progressivo dell'energia
- Materiali:
  - Armatura: piastra inox A2
  - Cilindro: gomma
- **Durezza: NK 55-60 shore A**
- T° d'utilizzo: da -40°C a +70°C

### Utilizzo

- Paracolpi utilizzati come piedi di supporto o come tamponi per attutire gli urti

### Info.

- **Venduto a multipli, contattateci**
- Carichi e rigidità forniti unicamente a titolo indicativo



## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	100+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Codice	ØG	ØD	H	T	Compressione		Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
					Rigidità (N/mm)	Carico Max (N)		
D-ZY4-10-10/SS	M4	10	10	10	38	43	✓	1,70 €
D-ZY4-15-8/SS	M4	15	8	10	122	95	✓	3,03 €
D-ZY4-15-10/SS	M4	15	10	10	106	95	✓	2,08 €
D-ZY4-15-15/SS	M4	15	15	10	74	95	✓	2,28 €
D-ZY6-20-15/SS	M6	20	15	18	138	170	✓	2,98 €
D-ZY6-20-20/SS	M6	20	20	18	-	-	✓	3,07 €
D-ZY6-20-25/SS	M6	20	25	18	-	-	✓	2,89 €
D-ZY6-25-10/SS	M6	25	10	18	-	-	✓	2,64 €
D-ZY6-25-15/SS	M6	25	15	18	254	280	✓	2,94 €
D-ZY6-25-20/SS	M6	25	20	18	128	280	✓	3,27 €
D-ZY6-25-25/SS	M6	25	25	18	-	-	✓	3,60 €
D-ZY6-25-30/SS	M6	25	30	18	80	280	✓	3,87 €
D-ZY8-30-20/SS	M8	30	20	20	200	400	✓	4,40 €
D-ZY8-30-25/SS	M8	30	25	20	-	-	✓	4,85 €
D-ZY8-30-30/SS	M8	30	30	20	120	400	✓	5,47 €
D-ZY8-30-40/SS	M8	30	40	20	-	-	✓	6,46 €
D-ZY8-40-20/SS	M8	40	20	23	-	-	✓	5,99 €
D-ZY8-40-30/SS	M8	40	30	23	23	234	✓	6,71 €
D-ZY8-40-40/SS	M8	40	40	23	-	-	✓	7,09 €
D-ZY10-40-30/SS	M10	40	30	28	-	-	✓	6,75 €
D-ZY10-50-20/SS	M10	50	20	28	680	1000	✓	9,12 €
D-ZY10-50-30/SS	M10	50	30	28	425	1000	✓	9,30 €
D-ZY10-50-40/SS	M10	50	40	28	-	-	✓	10,20 €
D-ZY10-50-45/SS	M10	50	45	28	-	-	-	10,90 €
D-ZY10-50-50/SS	M10	50	50	28	-	-	✓	11,99 €
D-ZY10-60-40/SS	M10	60	40	28	-	-	-	17,64 €
D-ZY10-70-45/SS	M10	70	45	28	-	-	-	22,79 €
D-ZY12-60-40/SS	M12	60	40	33	-	-	✓	17,64 €
D-ZY12-75-25/SS	M12	75	25	37	2000	2300	✓	16,76 €
D-ZY12-75-40/SS	M12	75	40	37	810	2300	-	25,19 €
D-ZY12-75-50/SS	M12	75	50	37	-	-	-	26,33 €
D-ZY12-75-55/SS	M12	75	55	37	-	-	-	27,58 €
D-ZY16-100-25/SS	M16	100	25	41	-	-	-	40,50 €
D-ZY16-100-50/SS	M16	100	50	41	1578	4200	-	53,74 €
D-ZY16-100-55/SS	M16	100	55	41	860	4200	-	55,65 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



DOMI30

Slitta di regolazione Domino 30, Slitta DOMILINE 30 con contatore e ...



FF50

Riduttore ad alberi paralleli, da 111 a 425 Nm



PCM

Impugnatura cilindrica fissa, Impugnatura non girevole



PTA40ssEB

Articulated foot whit sheet metal base Ø40, Ø 40



BPP

Supporto ritto in lamiera con cuscinetto, Lamiera



PSG15S

Ingranaggio dritto di precisione, Inox 316



CHAR16046

Cerniera a molla, avvitabile



BSM

Pressore a molla con esagono incassato, corpo in acciaio, spina in p...



INS\_BR

Boccola autofilettante Ottone, Ottone



PRES

Accessori per pressa PRES-3HR e PRES-4HR, Coppia di dadi per scanal...



CHA135

Cerniera ad avvitare, 135 gradi



QNUP


Cuscinetto a singola corona di rulli cilindrici, Anello interno con ...

## Prodotti correlati



DZY

Piedino antivibrante cilindrico, Acciaio



EZYSS

Piedino antivibrante cilindrico inox, inox