


- Consegnato con 2 dadi
- Materiale:
Acciaio zincato bianco
- Venduto a multipli,
contattateci



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	101+	201+	301+	401+	501+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Codice	Per tubo Ø esterno ØD	Ø Interno quota in pollici d	Filetto Ød	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 100
EBM013	13	1/4	M6	28	18	19	✓	0,25 €
EBM017	17	3/8	M6	39	22	23	✓	0,27 €
EBM021	21	1/2	M6	41	24	27	✓	0,30 €
EBM027	27	3/4	M8	50	30	35	✓	0,41 €
EBM034	34	1	M8	55	32	42	✓	0,46 €
EBM042	42	1 ^{1/4}	M8	68	35	50	✓	0,46 €
EBM049	49	1 ^{1/2}	M8	70	36	57	✓	0,48 €
EBM060	60	2	M8	80	36	68	✓	0,55 €
EBM070	70	2 ^{1/4}	M8	100	40	78	✓	0,88 €
EBM076	76	2 ^{1/2}	M8	110	40	84	✓	0,88 €
EBM089	89	3	M10	116	40	99	✓	1,26 €
EBM102	102	3 ^{1/4}	M10	130	40	112	-	1,45 €
EBM108	108	3 ^{1/2}	M10	135	40	118	-	1,98 €
EBM114	114	4	M10	156	40	124	-	2,13 €
EBM133	133	4 ^{1/4}	M10	175	40	143	-	2,60 €
EBM139	139	5	M10	195	55	149	-	3,43 €
EBM159	159	5 ^{1/2}	M12	195	50	171	-	3,98 €
EBM168	168	6	M12	200	55	180	-	4,04 €
EBM219	219	8	M14	270	50	233	-	7,27 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



EKONSL
Piedino antivibrante
conico silicone,
Fissaggio femmina




SDCcs
Boccole di
posizionamento per
pistoncino a molla,
Per puntale da Ø4...



BABss
Perno autobloccante
inox 303, Inox 303



BLHB60
Rinvio angolare, fino a
70 Nm




FRss
Inserti filettati, Inox



AC156-157
Riscontro per chiusura
a leva rigida ad
anello, 25.5mm




CHAC4040NP
Cerniera, Quadrata
con rivetto senza fori



H2
Ingranaggio elicoidale
ad assi incrociati a
90°, Plastica lavorata



CLG1
Ingranaggio dritto in
plastica stampata ,
Nylon stampato



TBV
Tavola di
posizionamento
verticale manuale,



BCM_T
Elemento di
trascinamento,
Elemento di



HTD8M_30
Puleggia dentata di
trasmissione tipo
HTD, HTD8 Acciaio

Prodotti correlati



EIM
Cavallotto Inox, Inox