

Rivetto rivestito in gomma **di fissaggio**

ECF

Elastomero

- Elastomero in cloroprene spallato formato su una boccola con filettatura


Vantaggi

- Economico
- Isolamento dai rumori delle strutture e dai fenomeni di risonanza
- Resistente a oli, grassi e ozono
- Installazione rapida e semplice senza utensili
- Montaggio per: Compressione - taglio
Compressione / taglio
- T° d'utilizzo : da -30°C a +80°C
- Vibrazioni isolate da 120 a 150Hz



Info.

- Venduto a multipli contattateci



Montaggio 1



Montaggio 2

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	13+	29+	41+	60+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Codice	Filettatura	ØD	ØE	L	K	Stock*	Prezzo unit. Da 1 a 12
ECF3	M3	9	7,2	9,0	2,5	✓	1,74 €
ECF4	M4	12	9,3	11,5	3,0	✓	1,92 €
ECF5	M5	15	10,2	14,5	3,5	✓	2,22 €
ECF6	M6	18	12,7	17,0	4,0	✓	2,48 €
ECF8	M8	24	16,6	22,0	5,0	✓	2,75 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



D-PAR_SS

Piedino antivibrante
parabolico, inox



AT5P_AT10P

Piastra di giunzione
per cinghia AT, AT10



RBNpl

Ruota girevole con
piastra, Acciaio -
caucciù



PO

Maniglia a ponte -
Multi-settore, Foro
cieco maschiato



UTKpwr

Guida lineare
Utilitrack®, Profilo
guida a V



HW_HT

Guida su semi-binari,
Ruota



BPHRF

Sfera portante, Forte



WJUM16

Pattino Drylin® W,
Pattino



PCP

Kit connettori per
portacellule, Pre-
assemblato



BAC105

Contenitore a becco,
8mm



CHM30-MOT

Motoriduttore AC
asincrono da 0,09 a
0,22kW, 0,09 a



BPHT

Sfera portante
fissaggio con perno
filettato, Forte

Prodotti correlati