

- Fine corsa **paracolpi conico in silicone per applicazioni con requisiti di igiene elevati**

- Materiali:

Armatura inox 304

Cilindro conico gomma siliconica

(Elastosil MVQ)

- Durezza 55+/-5° shore A


- T° d'utilizzo: da -30°C a +200°C

Applicazioni


- Fine corsa - paracolpi

- Piede d'appoggio

- Settore agroalimentare (conforme FDA),
farmaceutico, medicale



NUOVO!



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	15+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD1	ØD2	L2	ØD3	L1	S	Rigidità Carico		Corsa	Massa (g)	Prezzo unit. da 1 a 3
							R (N/mm)	max (N)			
D-KON5-19-16/SL	19	M5	20	12,0	16	2	63	250	4,0	10	13,05 €
D-KON6-25-20/SL	25	M6	25	16,5	20,5	2	90	460	5,1	19	13,98 €
D-KON8-32-26/SL	32	M8	30	21,0	26	2	117	760	6,5	38	15,59 €
D-KON8-38-32/SL	38	M8	30	24,5	32	2	113	900	8,0	56	31,12 €
D-KON10-50-43/SL	50	M10	40	32,0	43	2	148	1580	10,7	110	42,57 €

Dimensioni in mm



Piedino antivibrante conico **silicone**

Fissaggio femmina

E-KONSL

- **Fine corsa paracolpi conico in silicone per applicazioni con requisiti di igiene elevati**

- Materiali:

Armatura inox 304
Cilindro conico gomma siliconica
(Elastosil MVQ)


- Durezza 55+/-5° shore A

- T° d'utilizzo: da -30°C a +200°C

Applicazioni

- Fine corsa - paracolpi
- Piede d'appoggio
- Settore agroalimentare (conforme FDA), farmaceutico, medicale

NUOVO!



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	15+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD1	ØD2	ØD3	L1	S	T	Rigidità R (N/mm)	Carico max (N)	Massa		Prezzo unit. da 1 a 3
									Corsa	(g)	
E-KON5-19-16/SL	19	M5	12,0	16	2	5	63	250	4,0	7	13,49 €
E-KON6-25-20/SL	25	M6	16,5	20,5	2	6	90	460	5,1	14	14,82 €
E-KON8-32-26/SL	32	M8	21,0	26	2	8	117	760	6,5	20	16,77 €
E-KON8-38-32/SL	38	M8	24,5	32	2	8	113	900	8,0	46	32,30 €
E-KON10-50-43/SL	50	M10	32,0	43	2	10	148	1580	10,7	96	44,16 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



BAP25
Anello di bloccaggio,
Ø25 - Ø40



ASH
Anello di
sollevamento, dritto a
saldare



CLG3
Ingranaggio dritto in
plastica stampata ,
Nylon stampato



M0
Coppia ruota e vite
senza fine , Acciaio
non temprato



PRESSHR
Pressa manuale da
banco, Pressione fino
a 500kg



STRIP
Spazzola strip,
Lunghezza 3m



PTRSS
Pignone tendicatena,
Per ambienti
aggressivi



CHAR16046
Cerniera a molla,
avvitabile



RESC
Ruote con supporto di
livellamento, Ruote
con supporto di



OPFL_OPPI
Accessorio per
indicatori, Pomello di
manovra



RHT
Ruota alte
temperature, fino a
200kg



CLG2
Ingranaggio dritto in
plastica stampata ,
Nylon stampato

Prodotti correlati



DKONSL
Piedino antivibrante
conico silicone,
Fissaggio maschio