

- Fine corsa **paracolpi conico in silicone per applicazioni con requisiti di igiene elevati**

- Materiali:

Armatura inox 304

Cilindro conico gomma siliconica

(Elastosil MVQ)

- Durezza 55+/-5° shore A


- T° d'utilizzo: da -30°C a +200°C

Applicazioni


- Fine corsa - paracolpi

- Piede d'appoggio

- Settore agroalimentare (conforme FDA),
farmaceutico, medicale



NUOVO!



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	15+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD1	ØD2	L2	ØD3	L1	S	Rigidità R (N/mm)	Carico max (N)	Corsa	Massa (g)	Prezzo unit. da 1 a 3
D-KON5-19-16/SL	19	M5	20	12,0	16	2	63	250	4,0	10	13,05 €
D-KON6-25-20/SL	25	M6	25	16,5	20,5	2	90	460	5,1	19	13,98 €
D-KON8-32-26/SL	32	M8	30	21,0	26	2	117	760	6,5	38	15,59 €
D-KON8-38-32/SL	38	M8	30	24,5	32	2	113	900	8,0	56	31,12 €
D-KON10-50-43/SL	50	M10	40	32,0	43	2	148	1580	10,7	110	42,57 €

Dimensioni in mm



Piedino antivibrante conico **silicone**

Fissaggio femmina

E-KONSL

- **Fine corsa paracolpi conico in silicone per applicazioni con requisiti di igiene elevati**

- Materiali:

Armatura inox 304

Cilindro conico gomma siliconica (Elastosil MVQ)

- Durezza 55+/-5° shore A

- T° d'utilizzo: da -30°C a +200°C


Applicazioni

- Fine corsa - paracolpi

- Piede d'appoggio

- Settore agroalimentare (conforme FDA), farmaceutico, medicale

NUOVO!



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	15+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD1	ØD2	ØD3	L1	S	T	Rigidità R (N/mm)	Carico max (N)	Massa		Prezzo unit. da 1 a 3
									Corsa	(g)	
E-KON5-19-16/SL	19	M5	12,0	16	2	5	63	250	4,0	7	13,49 €
E-KON6-25-20/SL	25	M6	16,5	20,5	2	6	90	460	5,1	14	14,82 €
E-KON8-32-26/SL	32	M8	21,0	26	2	8	117	760	6,5	20	16,77 €
E-KON8-38-32/SL	38	M8	24,5	32	2	8	113	900	8,0	46	32,30 €
E-KON10-50-43/SL	50	M10	32,0	43	2	10	148	1580	10,7	96	44,16 €


Dimensioni in mm

Altri prodotti...



BSM_LOK

Pressore a molla con esagono incassato, LONG-LOK - corpo e spina in ...



RPPM

Cinghia aperta al metro tipo RPP, RPP5 Poliuretano armatura in acciaio



LBE

Manicotto a sfere Mini, Miniatura



PSG125HC

Ingran. dritto di precisione trattato skiving, Acciaio 20NCD2 cement...



AC

Piastrina di riscontro, 15mm



UGCG

Unità di guida per cilindrico, Colonna di guida



LRM

Dado cilindrico in bronzo, Bronzo - 1 filetto



ACL-PLAngle

Elementi di giunzione, Collegamento angolare




CHV

Motovariatore meccanico, da 0,18 a 1,5kW



GEC

Chiusura a leva in gomma con aggancio, Bloccabile



RPP14

Cinghia di trasmissione RPP, RPP14



DOMI120

Accessori di collegamento, Leva di serraggio

Prodotti correlati



DKONSL

Piedino antivibrante conico silicone, Fissaggio maschio