

- Fine corsa **paracolpi conico in silicone per applicazioni con requisiti di igiene elevati**

- Materiali:

Armatura inox 304

Cilindro conico gomma siliconica

(Elastosil MVQ)

- Durezza 55+/-5° shore A



- T° d'utilizzo: da -30°C a +200°C

Applicazioni

- Fine corsa - paracolpi

- Piede d'appoggio

- Settore agroalimentare (conforme FDA),
farmaceutico, medicale



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	15+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD1	ØD2	L2	ØD3	L1	S	Rigidità Carico		Corsa	Massa (g)	Prezzo unit. da 1 a 3
							R (N/mm)	max (N)			
D-KON5-19-16/SL	19	M5	20	12,0	16	2	63	250	4,0	10	13,05 €
D-KON6-25-20/SL	25	M6	25	16,5	20,5	2	90	460	5,1	19	13,98 €
D-KON8-32-26/SL	32	M8	30	21,0	26	2	117	760	6,5	38	15,59 €
D-KON8-38-32/SL	38	M8	30	24,5	32	2	113	900	8,0	56	31,12 €
D-KON10-50-43/SL	50	M10	40	32,0	43	2	148	1580	10,7	110	42,57 €

Dimensioni in mm



Piedino antivibrante conico **silicone**

Fissaggio femmina

E-KONSL

- **Fine corsa paracolpi conico in silicone per applicazioni con requisiti di igiene elevati**

- Materiali:

Armatura inox 304

Cilindro conico gomma siliconica (Elastosil MVQ)

- Durezza 55+/-5° shore A

- T° d'utilizzo: da -30°C a +200°C


Applicazioni

- Fine corsa - paracolpi

- Piede d'appoggio

- Settore agroalimentare (conforme FDA), farmaceutico, medicale

NUOVO!



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	15+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD1	ØD2	ØD3	L1	S	T	Rigidità R (N/mm)	Carico max (N)	Massa		Prezzo unit. da 1 a 3
									Corsa	(g)	
E-KON5-19-16/SL	19	M5	12,0	16	2	5	63	250	4,0	7	13,49 €
E-KON6-25-20/SL	25	M6	16,5	20,5	2	6	90	460	5,1	14	14,82 €
E-KON8-32-26/SL	32	M8	21,0	26	2	8	117	760	6,5	20	16,77 €
E-KON8-38-32/SL	38	M8	24,5	32	2	8	113	900	8,0	46	32,30 €
E-KON10-50-43/SL	50	M10	32,0	43	2	10	148	1580	10,7	96	44,16 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



CHM110

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 980 Nm



SFWR

Supporto per estremità dell'albero, Elemento a muro



TOC

Testa orientabile, Corta



PTA40ssEB

Articulated foot whit sheet metal base Ø40, Ø 40



PR40

Piede fissabile con snodo - poliammide, Ø 40



SBF

Sealed flange bearing unit for Food Industry, cover



HTD5M_15

Puleggia dentata di trasmissione tipo HTD, HTD5 Acciaio



RFK58B

Riduttore ipoide inox, fino a 500 Nm



ZDB

Ingranaggio conico in plastica, 2:1



COA-COG

Staffa di montaggio per molla a gas,



HTD5M_09

Puleggia dentata di trasmissione tipo



BMM

Manopola, zigrinata

Prodotti correlati



DKONSL

Piedino antivibrante conico silicone, Fissaggio maschio