

# Antistatic knurled nut

**EMAS** Prevents occurrence of electrostatic spark

## Eliminates electrical charges

### - Materials :

Reinforced PA thermoplastic, graphite black  
Tapped bush in steel trivalent blue passivated

## Advantages



- These products can be used for electrostatic discharge applications or areas where electrostatic discharge protection (EPA) in accordance with DIN EN61340-5-1
- The knurled nuts can be tightened or loosened without tools



**NEW!**



Antistatic



## DISCOUNTS

Qty	1+	10+	20+	50+	100+	200+
Disc.	List	-5%	-10%	-15%	-20%	On request

Part number	ØD	ØD1	ØD3	H	K	T	Price each
							1 to 9
EMAS18-M4	M4	18	11	13	8	10	6,12 €
EMAS20-M5	M5	20	13,6	15	9	10	6,61 €
EMAS25-M6	M6	25	14	17	10	10	7,24 €
EMAS32-M8	M8	32	18	22	13	14	8,30 €
EMAS40-M10	M10	40	19	25	14	14	9,03 €

Dimensions in mm

## Altri prodotti...




BDPR  
Braccio di reazione,  
Rigido



MAC  
Moschettone DIN5299  
acciaio, Acciaio




BOX-CS  
Fascette di serraggio,  
Valigetta di fascette  
acciaio



Q3  
Cuscinetto a doppia  
corona di sfere,  
Obliquo - Acciaio



CHA\_GC\_145S  
Cerniera a bandiera  
inox, Ad avvitare



RPPM  
Cinghia aperta al  
metro tipo RPP, RPP5  
Poliuretano armatura  
in acciaio



RBG  
Ruota, Rivestimento  
in gomma - nucleo in  
polipropilene



M2  
Coppia ruota e vite  
senza fine, Acciaio  
 temprato



UGH25  
Unità di guida tipo H,  
Per martinetti Ø25



AC156-157  
Riscontro per chiusura  
a leva rigida ad



T2  
Cinghia di  
posizionamento T,



ERC  
Terminale rapido per  
cavi, A forcella

## Prodotti correlati



BEAS  
Star shaped anti-  
static handle, Star,  
anti-static



PAS  
Maniglia a ponte,  
Reinforced PA  
thermoplastic



BEAS  
Manopola, stella,  
antistatico