

# Antistatic knurled nut

**EMAS** Prevents occurrence of electrostatic spark

## Eliminates electrical charges

### - Materials :

Reinforced PA thermoplastic, graphite black  
Tapped bush in steel trivalent blue passivated

## Advantages



- These products can be used for electrostatic discharge applications or areas where electrostatic discharge protection (EPA) in accordance with DIN EN61340-5-1
- The knurled nuts can be tightened or loosened without tools



**NEW!**



Antistatic



## DISCOUNTS

Qty	1+	10+	20+	50+	100+	200+
Disc.	List	-5%	-10%	-15%	-20%	On request

Part number	ØD	ØD1	ØD3	H	K	T	Price each
							1 to 9
EMAS18-M4	M4	18	11	13	8	10	6,12 €
EMAS20-M5	M5	20	13,6	15	9	10	6,61 €
EMAS25-M6	M6	25	14	17	10	10	7,24 €
EMAS32-M8	M8	32	18	22	13	14	8,30 €
EMAS40-M10	M10	40	19	25	14	14	9,03 €

Dimensions in mm

## Altri prodotti...



AF  
Giunto rigido con cava  
chiavetta, Set screw



BIM  
Pistoncino a molla,  
miniatura



PRF\_CLIP\_22  
Clip di fissaggio per  
cavi per profili  
alluminio, Per cavi  
elettrici...



CHA1056-UPA  
Cerniera su facciata in  
poliammide,  
Poliammide nera



PF45  
Riduttore a ruota e  
vite senza fine, fino a  
40 Nm



INS100  
Inserito auto-  
maschiante a passo  
grosso, Filetto largo



ADSR  
Giunto senza gioco  
Gerwah®, da 12.5 a  
525Nm



ADL\_F  
Anello di  
sollevamento, Acciaio



PTA100  
Piede snodato con  
base stampata Ø100,  
15000N



CHMR40  
Riduttore a ruota e  
vite senza fine, fino a  
57 Nm



SH1  
Ingranaggio elicoidale  
ad assi paralleli,  
Acciaio 20NCD2



BOXsap  
Box kit di spine  
elastiche ISO8752,  
Box kit - elastica  
cilindrica IS...

## Prodotti correlati



BEAS  
Star shaped anti-  
static handle, Star,  
anti-static



PAS  
Maniglia a ponte,  
Reinforced PA  
thermoplastic



BEAS  
Manopola, stella,  
antistatico