Antistatic knurled nut

EMAS Prevents occurrence of electrostatic spark

Eliminates electrical charges

- *Materials :*
  Reinforced PA thermoplastic, graphite black
  Tapped bush in steel trivalent blue passivated

Advantages


- *These products can be used for electrostatic discharge applications or areas where electrostatic discharge protection (EPA) in accordance with DIN EN61340-5-1*
- *The knurled nuts can be tightened or loosened without tools*




NEW !



Antistatic





DISCOUNTS

Qty	1+	10+	20+	50+	100+	200+
Disc.	List	-5%	-10%	-15%	-20%	On request

Part number	ØD	ØD1	ØD3	H	K	T	Price each 1 to 9
EMAS18-M4	M4	18	11	13	8	10	6,12 €
EMAS20-M5	M5	20	13,6	15	9	10	6,61 €
EMAS25-M6	M6	25	14	17	10	10	7,24 €
EMAS32-M8	M8	32	18	22	13	14	8,30 €
EMAS40-M10	M10	40	19	25	14	14	9,03 €

Dimensions in mm

Altri prodotti...



Manicotto esagonale maschiato, Esagonale - inox



Anello di sollevamento, Con grillo ad avvitare



Dado esagonale in acciaio, Acciaio - 1 filetto



Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Plastica lavorata ...



Piedino antivibrante parabolico, Acciaio




Giunto elastico PERIFLEX, Collare di ricambio




Cuscinetto radiale a sfere, Acciaio



Motoriduttore DC 12V e 24V DC, da 1.5 a 6 Nm



Cinghia di posizionamento T, T5 Poliuretano armatura



Cinghia di posizionamento T, T5 Poliuretano armatura



Riduttore a rinvio angolare a L o a T, fino a 4,7 Nm



Elementi di giunzione, Piastra di fissaggio - 86x86 mm

Prodotti correlati



Star shaped anti-static handle, Star, anti-static



Maniglia a ponte, Reinforced PA thermoplastic



Manopola, stella, antistatico