


- **Volantino**
- Materiali:
Inox 304
- Superfici lucide

Vantaggi

- Non trattiene lo sporco né la polvere



Superfici
brillanti

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+	25+
Sc. Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta	

Codice	ØF	ØD	ØD1	H	H1	G	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
EML5-27	M5	27	15	19	10,0	10	✓	22,50 €
EML6-33	M6	33	19	23	12,0	12	✓	28,23 €
EML8-40	M8	40	21	27	15,0	13	✓	35,22 €
EML10-50	M10	50	25	33	17,5	17	✓	46,29 €
EML12-60	M12	60	27	37	20,0	20	✓	60,45 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



BCM_TP

Spazzola cilindrica
modulare, Filo in
tampico



WSSss

Gancio a S
simmetrica, Inox



PSG3

Ingranaggio dritto di
precisione, Acciaio
20NCD2 cementato
temprato



GG3

Ingranaggio dritto
rettificato, Acciaio
trattato



HTD5M_15

Puleggia dentata di
trasmissione tipo
HTD, HTD5 Alluminio



BPHRF

Sfera portante, Forte



SVT5

Martinetto a vite - Vite
traslante, Vite
traslante



M1

Coppia ruota e vite
senza fine , Acciaio
temprato



GBSz

Vite a ricircolo di
sfere, Dado cilindrico



PRF_BASE

Elementi di
ancoraggio,
Basamento



RURp

Rotella girevole con
piastra, Poliuretano -
Mozzo alluminio (Ultra



BSP

Guida lineare di
precisione, da 156 N
a 980 N

Prodotti correlati



VML

Volantino a lobi, Vite
di pressione