




EMR

Maschiatura da M5 a M12

- Per tutti i dispositivi che richiedono bassi sforzi di serraggio
- Materiale:
Acciaio trattato
- Finitura: trattato e brunito




Il perno filettato dovrà essere sensibilmente più lungo dell'altezza "H"



1) Inclinare.
Fare scorrere verso il basso



2) Raddrizzare.
Serrare / allentare



3) Inclinare.
Far risalire

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+	101+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	-25%	Su richiesta

Codice	ØD1	ØD2	ØD3	ØD4	H	K	Massa (g)	Stock	Prezzo unit. da 1 a 5
EMR-5	M5	20	14	5,2	12	8	25	✓	8,28 €
EMR-6	M6	24	16	6,2	14	10	38	✓	8,94 €
EMR-8	M8	30	20	8,2	17	12	75	✓	11,56 €
EMR-10	M10	36	28	10,3	20	14	130	✓	12,70 €
EMR-12	M12	40	32	12,3	24	16	185	✓	15,95 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



APB_F

Perno di fissaggio per morsetti, Filettato



SVT_CH

Martinetto a vite -
Montaggio con
terminale forato,
Console girevole



GPB55

Impugnatura sferica
femmina filettata,
Alluminio



PF60

Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a
118 Nm



DOMI30

Kit di raccordo, Kit di
raccordo XY



DOMI80

Slitta di regolazione
Domino 80, Slitta
DOMILINE 80



CLA

Maniglia a ripresa
Hygienic Usit®, Inox



PX

Riduttore a ruota e
vite senza fine, Albero
semplice in uscita per
r...



SH2

Ingranaggio elicoidale
ad assi paralleli,



RHTplss

Ruota alte
temperature, fino a



PRF4545

Profilato inox
standard, 45 x 45 mm



RFK38B

Riduttore ipoide inox,
fino a 200 Nm

Prodotti correlati



EMS

Volantino zigrinato,
Zigrinato