




## EMR

## Maschiatura da M5 a M12

- Per tutti i dispositivi che richiedono bassi sforzi di serraggio
- Materiale:  
Acciaio trattato
- Finitura: trattato e brunito




Il perno filettato dovrà essere sensibilmente più lungo dell'altezza "H"



1) Inclinare.  
Fare scorrere verso il basso



2) Raddrizzare.  
Serrare / allentare



3) Inclinare.  
Far risalire

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+	101+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	-25%	Su richiesta

Codice	ØD1	ØD2	ØD3	ØD4	H	K	Massa (g)	<b>Stock</b>	Prezzo unit. da 1 a 5
EMR-5	M5	20	14	5,2	12	8	25	✓	8,28 €
EMR-6	M6	24	16	6,2	14	10	38	✓	8,94 €
EMR-8	M8	30	20	8,2	17	12	75	✓	11,56 €
EMR-10	M10	36	28	10,3	20	14	130	✓	12,70 €
EMR-12	M12	40	32	12,3	24	16	185	✓	15,95 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



PTAF100-PAMF100  
Piede fissabile con base lamiera Ø100, Ø 100



PRF-SCREEN-5  
Screen support, Support with 5 axes of rotation




SSDB  
Ingranaggio conico inox, 2:1



ZDB  
Ingranaggio conico in plastica, 2:1



E60B  
Riduttore a rinvio angolare, da 4.50 a 24 Nm



ACL-PR  
Elementi di giunzione, Collegamento a 90°



GPB  
Maniglia a tirante, Con inserto ottone



ZG0  
Ingranaggio dritto in plastica, Plastica lavorata (delrin)



PR821  
Ruota di rinvio, Serie 821 e 805



PTGT  
Puleggia folle, Per cinghia trapezoidale



SDB  
Pistoncino a molla - Supporto, fissaggio perpendicolare alla serratura



CHM50-MOT  
Motoriduttore AC asincrono da 0,18 a 0,75kW, 0.18 a 0.75kW

## Prodotti correlati



EMS  
Volantino zigrinato, Zigrinato