




EMR

Maschiatura da M5 a M12

- Per tutti i dispositivi che richiedono bassi sforzi di serraggio
- Materiale:
Acciaio trattato
- Finitura: trattato e brunito




Il perno filettato dovrà essere sensibilmente più lungo dell'altezza "H"



1) Inclinare.
Fare scorrere verso il basso



2) Raddrizzare.
Serrare / allentare



3) Inclinare.
Far risalire


SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+	101+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	-25%	Su richiesta

Codice	ØD1	ØD2	ØD3	ØD4	H	K	Massa (g)	Stock	Prezzo unit. da 1 a 5
EMR-5	M5	20	14	5,2	12	8	25	✓	8,28 €
EMR-6	M6	24	16	6,2	14	10	38	✓	8,94 €
EMR-8	M8	30	20	8,2	17	12	75	✓	11,56 €
EMR-10	M10	36	28	10,3	20	14	130	✓	12,70 €
EMR-12	M12	40	32	12,3	24	16	185	✓	15,95 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



KM

Cuscinetti a sfere -
Accessorio, Ghiera KM



PDM_PDv

Detectable plastic
palm grip, blue
thermoplastic



TRMSS

Cremagliera a sezione
circolare, Inox -
modulo 1-5



CPAS

Asta snodata con
fermo di sicurezza,
Apertura verso l'altro




GE14

Chiusura a leva, Con
porta-lucchetto



H02

Giunto cardanico
semplice ad aghi,
Sollecitazioni intense



PRL

Profilo supporto per
catena, Profilo ad L ad
incastro



UTKpwcr

Guida lineare
Utilitrack®, Carello a
rotelle - rivestimento
polimero




SERB

Serratura a camme,
Serratura a camme



R206

Molla per stampi
ISO10243, Extra-forte



PO

Maniglia a ponte -
Multi-settore, Foro



ERC

Terminale rapido per
cavi, A occhio

Prodotti correlati



EMS

Volantino zigrinato,
Zigrinato