




- Per tutti i dispositivi che richiedono bassi sforzi di serraggio
- Materiale:  
Acciaio trattato
- Finitura: trattato e brunito




Il perno filettato dovrà essere sensibilmente più lungo dell'altezza "H"



1) Inclinare.  
Fare scorrere verso il basso



2) Raddrizzare.  
Serrare / allentare



3) Inclinare.  
Far risalire

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+	101+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	-25%	Su richiesta

Codice	ØD1	ØD2	ØD3	ØD4	H	K	Massa (g)	<b>Stock</b>	Prezzo unit. da 1 a 5
EMR-5	M5	20	14	5,2	12	8	25	✓	8,28 €
EMR-6	M6	24	16	6,2	14	10	38	✓	8,94 €
EMR-8	M8	30	20	8,2	17	12	75	✓	11,56 €
EMR-10	M10	36	28	10,3	20	14	130	✓	12,70 €
EMR-12	M12	40	32	12,3	24	16	185	✓	15,95 €


\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



PSG2

Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 35NCD6 pretrattato



MBrondele

Cuscinetti a sfere - Accessorio, Rondella di arresto MB



HLA19

Rinvio angolare a dentatura spiroidale, Fino a 43Nm



NK40

Guida mini Drylin® N, Larghezza 40 mm



BPLF

Sfera portante alta sporgenza, Leggero



H0

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Acciaio 20NCD2



PRF-SRA

Sistema di chiusura per profili alluminio, Serruta



RFV63

Riduttore inox a ruota e vite senza fine, fino a 152 Nm



HG6-ECO

Ingranaggio dritto acciaio - serie ECO, Acciaio C45



PR125

Piede fissabile con snodo - poliammide, Ø 123



TCSH

Tenditore per catena automatico, Con pattino



GFX

Giunto a dentatura bombata serie economica, Acciaio e poliammide

## Prodotti correlati



EMS

Volantino zigrinato, Zigrinato