


Maschiatura da M3 a M12

EMSH EMS B

- Volantino zigrinato monoblocco
- Materiale:
Inox 18,9
- A norma DIN 466



Versione alta EMS-H



Versione bassa EMS-B



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+	101+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	-25%	Su richiesta

Codice	ØD1	ØD2	ØD3	H	K	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
Versione alta							
EMS-3H	M3	12	6	7,5	2,5	✓	1,08 €
EMS-4H	M4	16	8	9,5	3,5	✓	1,65 €
EMS-5H	M5	20	10	11,5	4,0	✓	1,91 €
EMS-6H	M6	24	12	15,0	5,0	✓	3,01 €
EMS-8H	M8	30	16	18,0	6,0	✓	6,61 €
EMS-10H	M10	36	20	23,0	8,0	✓	10,76 €
EMS-12H	M12	36	20	23,0	8,0	✓	18,22 €
Versione bassa							
EMS-4B	M4	16	8	4,0	3,5	✓	1,26 €
EMS-5B	M5	20	10	5,0	4,0	✓	1,69 €
EMS-6B	M6	24	12	6,0	5,0	✓	2,66 €
EMS-8B	M8	30	16	8,0	6,0	✓	6,49 €
EMS-10B	M10	36	20	10,0	8,0	✓	11,70 €
EMS-12B	M12	36	20	10,0	8,0	✓	15,39 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



CHB
Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 73 Nm



YG4
Ingranaggio dritto PRESTAZIONE, Acciaio 35NCD6



PPJ
Pistoncino a molla, Con flangia di fissaggio orizzontale



PO
Maniglia a ponte - Multi-settore, Foro liscio



APB_F
Perno di fissaggio per morsetti, Filettato



PLC_PLT
Magnete, Con foro centrale



M1
Coppia ruota e vite senza fine, Acciaio temprato



CAP881
Catena a tapparella, Stretta serie 881



COA-COG
Staffa di montaggio per molla a gas, Staffa di montaggio



HG6
Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2



MCL
Manicotto cilindrico maschiato, Cilindrico - inox



INSTool
Boccola autofilettante - Attrezzo, Strumento di posa

Prodotti correlati



VMS
Volantino zigrinato, Zigrinato



EMR
Volantino zigrinato a serraggio rapido, Zigrinato