


## Maschiatura da M3 a M12

### EMSH EMS B

- Volantino zigrinato monoblocco
- Materiale:  
Inox 18,9
- A norma DIN 466



Versione alta EMS-H



Versione bassa EMS-B




### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+	101+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	-25%	Su richiesta

Codice	ØD1	ØD2	ØD3	H	K	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
<b>Versione alta</b>							
EMS-3H	M3	12	6	7,5	2,5	✓	1,08 €
EMS-4H	M4	16	8	9,5	3,5	✓	1,65 €
EMS-5H	M5	20	10	11,5	4,0	✓	1,91 €
EMS-6H	M6	24	12	15,0	5,0	✓	3,01 €
EMS-8H	M8	30	16	18,0	6,0	✓	6,61 €
EMS-10H	M10	36	20	23,0	8,0	✓	10,76 €
EMS-12H	M12	36	20	23,0	8,0	✓	18,22 €
<b>Versione bassa</b>							
EMS-4B	M4	16	8	4,0	3,5	✓	1,26 €
EMS-5B	M5	20	10	5,0	4,0	✓	1,69 €
EMS-6B	M6	24	12	6,0	5,0	✓	2,66 €
EMS-8B	M8	30	16	8,0	6,0	✓	6,49 €
EMS-10B	M10	36	20	10,0	8,0	✓	11,70 €
EMS-12B	M12	36	20	10,0	8,0	✓	15,39 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



CHB

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 73 Nm



CHMR90

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 540 Nm



MDB\_MTB

Ingranaggio conico in plastica stampata , 2:1




BOX-TOR-G

Valigetta di guarnizioni toriche in nitrile, 3.00 x 1.50mm a 30.20 x...



SCA

Serracavo, Acciaio



GMK17\_P

Guida prodotto laterale piatta, Per imbottigliamento e imballaggio



T2,5-BAR

Barra dentata, T2.5



ACLEPP

Angolare, 2 fori



GP

Chiusura a leva molla a trazione



PCS25ECO

Pignone a catena - acciaio, 6.35mm



PSG05

Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio



CHA1056-U4

Cerniera ad avvitare, Aperura 180°

## Prodotti correlati

(GP22-GP23)



VMS

Volantino zigrinato, Zigrinato



EMR

Volantino zigrinato a serraggio rapido, Zigrinato