


Maschiatura da M3 a M12

EMSH EMS B

- Volantino zigrinato monoblocco
- Materiale:
Inox 18,9
- A norma DIN 466



Versione alta EMS-H



Versione bassa EMS-B



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+	101+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	-25%	Su richiesta

Codice	ØD1	ØD2	ØD3	H	K	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
Versione alta							
EMS-3H	M3	12	6	7,5	2,5	✓	1,08 €
EMS-4H	M4	16	8	9,5	3,5	✓	1,65 €
EMS-5H	M5	20	10	11,5	4,0	✓	1,91 €
EMS-6H	M6	24	12	15,0	5,0	✓	3,01 €
EMS-8H	M8	30	16	18,0	6,0	✓	6,61 €
EMS-10H	M10	36	20	23,0	8,0	✓	10,76 €
EMS-12H	M12	36	20	23,0	8,0	✓	18,22 €
Versione bassa							
EMS-4B	M4	16	8	4,0	3,5	✓	1,26 €
EMS-5B	M5	20	10	5,0	4,0	✓	1,69 €
EMS-6B	M6	24	12	6,0	5,0	✓	2,66 €
EMS-8B	M8	30	16	8,0	6,0	✓	6,49 €
EMS-10B	M10	36	20	10,0	8,0	✓	11,70 €
EMS-12B	M12	36	20	10,0	8,0	✓	15,39 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



F7-1

Visualizzatore multifunzione, Con sensore di posizione integrato



CHAR7520

Cerniera a molla, avvitabile




ESST

Base di sostegno, Trepiede



PAMF100EB

Piede snodato con base stampata fissabile Ø100, Piede snodato



PM4

Coppia ruota e vite senza fine, Plastica lavorata (delrin)



LVT

Mini martinetto motorizzato 1A, 1 ampere



BABFCFO

Perno autobloccante, Boccole di fissaggio con flangia ovale



CAP821

Catena a tapparella dritta, Larga serie 821



ASH

Anello di sollevamento, dritto a saldare



RHTtcss

Ruota alte temperature con foro centrale, fino a 200kg



RJA10_03

Guarnizione in gomma, Da agganciare



INS100

Inserto auto-maschiante a passo grosso, Filetto largo

Prodotti correlati



VMS

Volantino zigrinato, Zigrinato



EMR

Volantino zigrinato a serraggio rapido, Zigrinato