


## Maschiatura da M3 a M12

### EMSH EMS B


- Volantino zigrinato monoblocco
- Materiale:  
Inox 18,9
- A norma DIN 466



Versione alta EMS-H



Versione bassa EMS-B



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+	101+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	-25%	Su richiesta

Codice	ØD1	ØD2	ØD3	H	K	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
<b>Versione alta</b>							
EMS-3H	M3	12	6	7,5	2,5	✓	1,08 €
EMS-4H	M4	16	8	9,5	3,5	✓	1,65 €
EMS-5H	M5	20	10	11,5	4,0	✓	1,91 €
EMS-6H	M6	24	12	15,0	5,0	✓	3,01 €
EMS-8H	M8	30	16	18,0	6,0	✓	6,61 €
EMS-10H	M10	36	20	23,0	8,0	✓	10,76 €
EMS-12H	M12	36	20	23,0	8,0	✓	18,22 €
<b>Versione bassa</b>							
EMS-4B	M4	16	8	4,0	3,5	✓	1,26 €
EMS-5B	M5	20	10	5,0	4,0	✓	1,69 €
EMS-6B	M6	24	12	6,0	5,0	✓	2,66 €
EMS-8B	M8	30	16	8,0	6,0	✓	6,49 €
EMS-10B	M10	36	20	10,0	8,0	✓	11,70 €
EMS-12B	M12	36	20	10,0	8,0	✓	15,39 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



SLBW  
Pistoncino a molla, Da saldare - Acciaio



UGH32  
Unità di guida tipo H, Per martinetti Ø 32



BPVMss  
Sfera portante avvitabile miniatura, Miniatura ad avvitare



MAX26  
Motoriduttore DC 12V e 24V DC, da 0,075 a 0,6Nm



ADL\_M  
Anello di sollevamento, Acciaio



PTMC  
Telescopico furniture foot, square plate



CFF\_SS  
Testa a snodo femmina DIN ISO12240-4, Inox / bronzo - Serie



PCATherm  
Pull handle, Thermoplastic



PTKss  
Piede speciale agroalimentare, Inox -



MDR\_SS  
Grillo con chiodo ad occhio, Inox



PPF  
Pistoncino a molla, con flangia



CHB  
Feet, For CHB gearbox

**Prodotti correlati**