# Madrevite a passo lungo inox 304



# **TPR**

## Fino a 40mm di corsa per rotazione

#### - Madrevite fornita senza chiocciola

- Filettatura inclinata a destra
- Per regolazioni rapide senza sistema pneumatico né cinahia dentata
- Nessuna ritenuta all'arresto
- Materiale: Inox 304


- Lunghezza max: 3000mm (Tranne madrevite TPR 6.35: max 1000mm)

#### Accessori

- Funziona con chiocciola a passo lungo EPRC e EPRF (vol. 1 p.593-594) (incompatibile con il dado ECPR)



madrevite multiprincipio



#### SCONTI PER QUANTITÀ

	Qtà	1+	5+	10+
	Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta
_				

Codice	ØD	Passo F (mm)		Numero di principi	Lunghezza L (mm)	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 4
TPR6.35-2.54-1000/SS	6,35	2,54	7,26°	2	1000	-	53,08 €
TPR6.35-25.4-1000/SS	6,35	25,4	51,85	8	1000	V	93,95 €
TPR10-12-1000/SS	10	12	21,54°	4	1000	<b>V</b>	111,09 €
TPR10-25-1000/SS	10	25	38,51°	8	1000	-	113,09 €
TPR10-50-1000/SS	10	50	57,86°	10	1000	-	136,76 €
TPR14-25-1000/SS	14	25	29,61°	5	1000	V	158,57 €
TPR14-30-1000/SS	14	30	34,30°	6	1000	-	139,19 €
TPR18-40-1000/SS	18	40	35,65°	8	1000	V	233,44 €

<sup>\*</sup>Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm





# Chiocciola cilindrica per madrevite a passo longo

# Fino a 40mm di corsa per rotazione

# **EPRC**

- Chiocciola sinaola
- Filettatura inclinata a destra
- Senza lubrificazione e a lunga durata
- Materiale: Iglidur I

## Vantaggi

- Rendimento elevato a aualsiasi velocità
- Lunga durata
- Eccellente coefficiente di attrito
- Velocità elevata

#### Accessori

Funziona con le madreviti a passo lungo TPR (vol. 1 p.592) (incompatibile con le LPR)







## **SCONTI PER QUANTITÀ**

Qtà	1+	5+	10+				
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta				

		Passo P			F assiale statica		Prezzo Unit.
Codice	ØD1	(mm)	ØD2	B1	maxi (N)	Stock*	da 1 a 4
EPRC6.35-2.54	6,35	2,54	14	13	152	-	43,73 €
EPRC6.35-25.4	6,35	25,4	14	13	152	-	43,73 €
EPRC10-12	10	12	22	20	755	-	51,00 €
EPRC10-25	10	25	22	20	623	-	51,00 €
EPRC10-50	10	50	22	20	365	<b>✓</b>	51,00 €
EPRC14-25	14	25	30	27	1120	~	60,56 €
EPRC14-30	14	30	30	27	932	-	60,56 €
EPRC18-40	18	40	40	36	2005	-	59,57 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm



# Chiocciola flangiata per madrevite a passo lungo

# **FPRF**

## Fino a 40mm di corsa per rotazione

- Chiocciola sinaola
- Filettatura inclinata a destra
- Senza lubrificazione e a lunga durata
- Materiale: Iglidur I


### Vantaaai


- Rendimento elevato a aualsiasi velocità
- Lunga durata
- Eccellente coefficiente di attrito
- Velocità elevata

#### Accessori

- Funziona con le madreviti a passo lungo TPR (vol. 1 p.592) (incompatibile con le LPR)







#### SCONTI PER OUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+				
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta				

Codice	ØD1	Passo P (mm)		QD3	ØD4	ØD5	B1	B2	F assiale statica maxi (N)	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 4
Coulce	וטש	(111111)	OD2	200	204	נטש	ъ.	52	IIIaal (IV)	SIUCK	ua i a 4
EPRF6.35-2.54	6,35	2,54	13	25	19	3,2	15	5	125	-	54,75 €
EPRF6.35-25.4	6,35	25,4	13	25	19	3,2	15	5	125	V	54,75 €
EPRF10-12	10	12	25	42	34	5	25	10	845	V	68,86 €
EPRF10-25	10	25	25	42	34	5	25	10	780	-	68,86 €
EPRF10-50	10	50	25	42	34	5	25	10	453	V	68,86 €
EPRF14-25	14	25	28	48	38	6	35	12	1428	-	79,83 €
EPRF14-30	14	30	28	48	38	6	35	12	1428	-	79,83 €
EPRF18-40	18	40	28	48	38	6	35	12	1910	V	88,85 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm



