

Dado cilindrico per madrevite a passo lungo

Fino a 40mm
di corsa per rotazione

EPRC


- **Dado singolo**
- Filettatura inclinata a destra
- Senza lubrificazione e a usura ridotta
- Materiale:
Iglidur J

Accessori

- Funziona con le madrevite a passo lungo
TPR (incompatibile con le LPR)

Vantaggi

- Rendimento elevato a qualsiasi velocità
- Usura ridotta
- Eccellente coefficiente di attrito
- Velocità elevata



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codici	Passo P		ØD2	B1	F assiale statica max. (N)	Stock*	Prezzo unit.
	ØD1	(mm)					1 a 4
EPRC6.35-2.54	6,35	2,54	14	13	152	-	27,86 €
EPRC6.35-25.4	6,35	25,4	14	13	152	✓	42,17 €
EPRC10-12	10	12	22	20	755	✓	40,89 €
EPRC10-25	10	25	22	20	623	-	32,49 €
EPRC10-50	10	50	22	20	365	✓	32,49 €
EPRC14-25	14	25	30	27	1120	✓	38,57 €
EPRC14-30	14	30	30	27	932	-	38,57 €
EPRC18-40	18	40	40	36	2005	✓	37,92 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



DOMI120

Accessori di collegamento, Piatto girevole



CHB

Braccio di reazione, Braccio di reazione per riduttori CHB



DOMI80

Accessori di collegamento, Leva di serraggio



SRG

Chiusura a leva regolabile, Corsa da 117,4mm a 128mm



M1

Coppia ruota e vite senza fine, Plastica lavorata (delrin)




GBS

Dado per vite a sfere, Dado flangiato



SVR30

Martinetto a vite - Vite rotante, Con madrevite esterna



PO

Maniglia a ponte - Multi-settore, Foro liscio



VPRA_M

Volantino con impugnatura, Plastica termoidurente - Mozzo:inox



BAN

Connettore / supporto per profili alluminio, Standard



GET-AL


Giunto elastico allumino serie eco., Alluminio



PX


Riduttore a ruota e vite senza fine, Albero semplice in uscita per r...

Prodotti correlati



TPR

Madrevite a passo lungo, Madrevite sola fino a 40mm di corsa per rot...



EPRF

Dado flangiato per madrevite a passo lungo, Dado flangiato -fino a 4...