Madrevite a passo lungo inox 304

Stock

TPR

Fino a 40mm di corsa per rotazione


- ***Madrevite fornita senza chiocciola***
- *Filettatura inclinata a destra*
- *Per regolazioni rapide senza sistema pneumatico né cinghia dentata*
- *Nessuna ritenuta all'arresto*
- *Materiale:*
  Inox 304


Info.

- *Lunghezza max: 3000mm (Tranne madrevite TPR 6,35: max 1000mm)*

Accessori

- *Funziona con chiocciola a passo lungo* **EPRC** *e* **EPRF** **(vol. 1 p.593-594)** *(incompatibile con il dado ECPR)*





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD	Passo P (mm)	Angolo d'elica	Numero di principi	Lunghezza L (mm)	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 4
TPR6.35-2.54-1000/SS	6,35	2,54	7,26°	2	1000	-	53,08 €
TPR6.35-25.4-1000/SS	6,35	25,4	51,85	8	1000	✔	93,95 €
TPR10-12-1000/SS	10	12	21,54°	4	1000	✔	111,09 €
TPR10-25-1000/SS	10	25	38,51°	8	1000	-	113,09 €
TPR10-50-1000/SS	10	50	57,86°	10	1000	-	136,76 €
TPR14-25-1000/SS	14	25	29,61°	5	1000	✔	158,57 €
TPR14-30-1000/SS	14	30	34,30°	6	1000	-	139,19 €
TPR18-40-1000/SS	18	40	35,65°	8	1000	✔	233,44 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Chiocciola cilindrica per madrevite a passo longo

Fino a 40mm di corsa per rotazione

EPRC

- ***Chiocciola singola***
- *Filettatura inclinata a destra*
- *Senza lubrificazione e a lunga durata*
- *Materiale:*
  Iglidur J





Vantaggi

- *Rendimento elevato a qualsiasi velocità*
- *Lunga durata*
- *Eccellente coefficiente di attrito*
- *Velocità elevata*

Accessori

- *Funziona con le madreviti a passo lungo* **TPR (vol. 1 p.592)** *(incompatibile con le LPR)*





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD1	Passo P (mm)	ØD2	B1	F assiale statica maxi (N)	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 4
EPRC6.35-2.54	6,35	2,54	14	13	152	-	43,73 €
EPRC6.35-25.4	6,35	25,4	14	13	152	-	43,73 €
EPRC10-12	10	12	22	20	755	-	51,00 €
EPRC10-25	10	25	22	20	623	-	51,00 €
EPRC10-50	10	50	22	20	365	✔	51,00 €
EPRC14-25	14	25	30	27	1120	✔	60,56 €
EPRC14-30	14	30	30	27	932	-	60,56 €
EPRC18-40	18	40	40	36	2005	-	59,57 €


**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Chiocciola flangiata per madrevite a passo lungo

EPRF

Fino a 40mm di corsa per rotazione

- **Chiocciola singola**
- Filettatura inclinata a destra
- Senza lubrificazione e a lunga durata
- Materiale:
  Iglidur J




Vantaggi

- Rendimento elevato a qualsiasi velocità
- Lunga durata
- Eccellente coefficiente di attrito
- Velocità elevata

Accessori

- Funziona con le madreviti a passo lungo
  TPR (vol. 1 p.592) (incompatibile con le LPR)



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD1	Passo P (mm)	ØD2	ØD3	ØD4	ØD5	B1	B2	F assiale statica maxi (N)	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 4
EPRF6.35-2.54	6,35	2,54	13	25	19	3,2	15	5	125	-	54,75 €
EPRF6.35-25.4	6,35	25,4	13	25	19	3,2	15	5	125	✔	54,75 €
EPRF10-12	10	12	25	42	34	5	25	10	845	✔	68,86 €
EPRF10-25	10	25	25	42	34	5	25	10	780	-	68,86 €
EPRF10-50	10	50	25	42	34	5	25	10	453	✔	68,86 €
EPRF14-25	14	25	28	48	38	6	35	12	1428	-	79,83 €
EPRF14-30	14	30	28	48	38	6	35	12	1428	-	79,83 €
EPRF18-40	18	40	28	48	38	6	35	12	1910	✔	88,85 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm