

# Quick fitting cable terminals

Sta

ERCss  
ERLss





Fork and eye versions

- Cable terminals for wires, manual crimping

- Material: Stainless steel 316

## Advantages

- Rapid manual assembly



## DISCOUNTS

Qty.	1+	6+	20+	50+
Disc.	Price -10%	-20%	On request	

Part number	ØD1	ØD2	A	L1	L2	L3	KW	KW1	Weight (g)	Price each 1 to 5
<b>Fork</b>										
ERC3-6/SS	3	6	6,25	49,0	57,0	8,0	12	14	40	24,84 €
ERC4-8/SS	4	8	7,90	60,5	71,4	8,3	14	19	80	29,21 €
ERC5-10/SS	5	10	9,70	69,0	79,0	10,0	16	22	120	34,52 €
ERC6-12/SS	6	12	11,00	81,0	93,0	12,0	19	27	210	43,41 €
ERC8-14/SS	8	14	13,00	106,0	120,0	15,0	24	30	376	59,71 €
<b>Eye</b>										
ERL3-6/SS	3	6	6	48	57	-	10	12	34	26,04 €
ERL4-8/SS	4	8	7	56	69	-	14	14	62	29,72 €
ERL5-10/SS	5	10	8	66	82	-	14	16	88	35,06 €
ERL6-13/SS	6	13	9	83	100	-	17	19	154	42,80 €
ERL8-14/SS	8	14	10	102	123	-	19	24	278	56,40 €

## Altri prodotti...



FTSN

Albero supportato per guida lineare, Albero acciaio / supporto allu...



TBE16

Economic mini-table with trapezoidal leadscrew, 5kg



P30

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 8.80 Nm



CHTRP

Riduttore a rinvio angolare a L o a T, fino a 9,1 Nm



PAL

Dado di sicurezza, Per bloccaggio assiale



BLHB30

Rinvio angolare ad albero cavo, Fino a 4.4 Nm



CHTRP

Riduttore a rinvio angolare a L o a T, fino a 28,8 Nm




E40

Riduttore a rinvio angolare, da 2.30 a 20 Nm



DBL805

Rotella per catena, Serie 805




T0

Molla di torsione, Inox



LSAG

Albero scanalato a sfere, Carello - da 514 N a 15386 N



PRF\_PSA


Rotella per profilo alluminio, per bloccaggio albero

## Prodotti correlati




ERC

Terminale rapido per cavi, A forcella



CAB

Cavo di fissaggio, Inox



CAB

Cavo di fissaggio, Acciaio galvanizzato



CABPVC

Cavo acciaio galvanizzato con PVC trasparente, Acciaio galvanizzato ...