


- Cable terminals for wires, manual crimping
- Material : Stainless steel 316

### Advantages

- Easy manual assembly



stainless steel




### DISCOUNTS


Qty.	1+	6+	20+	50+
Disc.	Price -10%	-20%	On request	

Part number	ØD1	ØG	L1	L2	KW	KW1	Weight (g)	Price each 1 to 5
ERF3-5-41/SS	3	M5	82	41	10	12	32	28,13 €
ERF3-6-47/SS	3	M6	88	47	10	12	36	28,29 €
ERF4-6-47/SS	4	M6	96	47	12	14	54	31,57 €
ERF4-8-56/SS	4	M8	106	56	12	14	62	32,43 €
ERF5-8-56/SS	5	M8	112	56	14	16	84	37,84 €
ERF5-10-62/SS	5	M10	118	62	13	16	96	38,23 €
ERF6-10-62/SS	6	M10	124	62	16	19	136	45,31 €
ERF6-12-79/SS	6	M12	144	79	16	19	164	50,31 €
ERF8-14-88/SS	8	M14	168	88	19	24	298	68,79 €
ERF8-16-99/SS	8	M16	180	99	19	24	338	69,59 €

## Mounting arrangements



## Altri prodotti...



ZY  
Piedino antivibrante cilindrico, Inox



DOG258  
Motoriduttore DC 12V e 24V DC, da 12 a 15 Nm



AT5M AT10M  
Cinghia aperta al metro tipo AT, AT5 Poliuretano armatura in acciaio



CHML40  
Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 57 Nm - Con limitatore d...



PT820  
Pignone di trazione, Serie 820 e 815



ZG0  
Ingranaggio dritto in plastica, Plastica lavorata (delrin)



CHT  
Motore AC asincrono trifase, 0.18 a 0.55kW



DOMI30  
Slitta di regolazione Domino 30, Slitta DOMILINE 30 con contatore e ...



PRF\_ECL  
Fissaggio, Dado quadrato con linguetta - Acciaio



H1  
Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Plastica lavorata




DOMI30  
Accessori di collegamento, Piatto girevole



SEV  
Attrezzo di bloccaggio a tirante, A tirante verticale - inox


## Prodotti correlati



CAB  
Cavo di fissaggio, Inox



ERC  
Terminale rapido per cavi, A occhio



CAB  
Cavo di fissaggio, Acciaio galvanizzato



EV  
Terminale rapido inox per cavi,