


- Cable terminals for wires, manual crimping
- Material : Stainless steel 316

Advantages

- Easy manual assembly




DISCOUNTS

Qty.	1+	6+	20+	50+
Disc.	Price	-10%	-20%	On request

Part number	ØD1	ØG	L1	L2	KW	KW1	Weight (g)	Price each 1 to 5
ERF3-5-41/SS	3	M5	82	41	10	12	32	28,13 €
ERF3-6-47/SS	3	M6	88	47	10	12	36	28,29 €
ERF4-6-47/SS	4	M6	96	47	12	14	54	31,57 €
ERF4-8-56/SS	4	M8	106	56	12	14	62	32,43 €
ERF5-8-56/SS	5	M8	112	56	14	16	84	37,84 €
ERF5-10-62/SS	5	M10	118	62	13	16	96	38,23 €
ERF6-10-62/SS	6	M10	124	62	16	19	136	45,31 €
ERF6-12-79/SS	6	M12	144	79	16	19	164	50,31 €
ERF8-14-88/SS	8	M14	168	88	19	24	298	68,79 €
ERF8-16-99/SS	8	M16	180	99	19	24	338	69,59 €

Mounting arrangements



Altri prodotti...



GE

Chiusura a leva,
Standard



CHAE4060PA

Cerniera ad avvitare
estetica asimmetrica,
Poliammide



MSP19

Inserto con piastrina a
incollare
Masterplate®,
Cilindrico con dado



SH1

Ingranaggio elicoidale
ad assi paralleli,
Acciaio 20NCD2



UCP_SS

Cuscinetto ritto tutto
inox, Inox



CFS

Perno folle mini,
Miniatura



PRF1945

Profilato alluminio
standard, 19 x 45 mm



SDCcs

Boccole di
posizionamento per
pistoncino a molla,
Per puntale da Ø4...



SSG0

Ingranaggio dritto
Inox, Inox 304L



HTD5M_25

Puleggia dentata di
trasmissione tipo
HTD, HTD5 Alluminio



PRF_CHA_D


Cerniera ad avvitare,
Scardinabile



MFBC

Giunto a soffietto,
Alluminio e bronzo -
con ganasce di
serraggio

Prodotti correlati




CAB

Cavo di fissaggio, Inox



ERC

Terminale rapido per
cavi, A occhio



CAB

Cavo di fissaggio,
Acciaio galvanizzato



CABPVC

Cavo acciaio
galvanizzato con PVC
trasparente, Acciaio
galvanizzato ...