


- Cable terminals for wires, manual crimping
- Material : Stainless steel 316

Advantages

- Easy manual assembly



stainless steel




DISCOUNTS

Qty.	1+	6+	20+	50+
Disc.	Price	-10%	-20%	On request

Part number	ØD1	ØG	L1	L2	KW	KW1	Weight (g)	Price each 1 to 5
ERF3-5-41/SS	3	M5	82	41	10	12	32	28,13 €
ERF3-6-47/SS	3	M6	88	47	10	12	36	28,29 €
ERF4-6-47/SS	4	M6	96	47	12	14	54	31,57 €
ERF4-8-56/SS	4	M8	106	56	12	14	62	32,43 €
ERF5-8-56/SS	5	M8	112	56	14	16	84	37,84 €
ERF5-10-62/SS	5	M10	118	62	13	16	96	38,23 €
ERF6-10-62/SS	6	M10	124	62	16	19	136	45,31 €
ERF6-12-79/SS	6	M12	144	79	16	19	164	50,31 €
ERF8-14-88/SS	8	M14	168	88	19	24	298	68,79 €
ERF8-16-99/SS	8	M16	180	99	19	24	338	69,59 €

Mounting arrangements



Altri prodotti...



Rondella semplice -
DIN125, Ottone



Pignone di trazione,
Serie 882



Riduttore a rinvio
angolare a L o a T,
fino a 9,1 Nm



Giunto di
collegamento, Ad
angolo fisso



, by metal detectors



Piede snodato con
base stampata Ø50, Ø
50



Testa orientabile,
Lunga



Guida lineare
Utilitrack®, Profilo
guida a V



Ingranaggio dritto di
precisione, Acciaio



Guida su semi-binari,
Binario




Grillo con chiodo ad
occhiello, Inox



Ingranaggio dritto di
precisione, Inox 316


Prodotti correlati



Cavo di fissaggio, Inox



Terminale rapido per
cavi, A occhio



Cavo di fissaggio,
Acciaio galvanizzato



Cavo acciaio
galvanizzato con PVC
trasparente, Acciaio
galvanizzato ...