


- Cable terminals for wires, manual crimping
- Material : Stainless steel 316

Advantages

- Easy manual assembly



stainless steel




DISCOUNTS

Qty.	1+	6+	20+	50+
Disc.	Price -10%	-20%	On request	

Part number	ØD1	ØG	L1	L2	KW	KW1	Weight (g)	Price each 1 to 5
ERF3-5-41/SS	3	M5	82	41	10	12	32	28,13 €
ERF3-6-47/SS	3	M6	88	47	10	12	36	28,29 €
ERF4-6-47/SS	4	M6	96	47	12	14	54	31,57 €
ERF4-8-56/SS	4	M8	106	56	12	14	62	32,43 €
ERF5-8-56/SS	5	M8	112	56	14	16	84	37,84 €
ERF5-10-62/SS	5	M10	118	62	13	16	96	38,23 €
ERF6-10-62/SS	6	M10	124	62	16	19	136	45,31 €
ERF6-12-79/SS	6	M12	144	79	16	19	164	50,31 €
ERF8-14-88/SS	8	M14	168	88	19	24	298	68,79 €
ERF8-16-99/SS	8	M16	180	99	19	24	338	69,59 €

Mounting arrangements



Altri prodotti...



PTAF100-PAMF100
Piede fissabile con base lamiera Ø100, Ø 100



GP
Chiusura a leva molla a trazione compensata, Standard



PR65C
Half-articulated foot Ø 65, Ø 65



UTKswr
Guida lineare Utilitrack®, Profilo guida a V



SRG
Chiusura a leva regolabile, Corsa da 77,3mm a 83mm




GTCSS
Rullo tendicinghia, Per ambienti aggressivi



DZYSS
Piedino antivibrante cilindrico inox, inox



PW_PWG3
Vite senza fine di precisione, Inox



PRF_PSA
Rotella per profilo alluminio, per



DKONSL
Piedino antivibrante conico silicone,




SCA
Serracavo, Acciaio



SHA_PT
Volantino pieno, Poliammide


Prodotti correlati



CAB
Cavo di fissaggio, Inox



ERC
Terminale rapido per cavi, A occhio



CAB
Cavo di fissaggio, Acciaio galvanizzato



CABPVC
Cavo acciaio galvanizzato con PVC trasparente, Acciaio galvanizzato ...