


- Threaded plate for securing a component using a screw



- Material:
Steel sheet

Info

- Sold in packs of 100



Typical application
in a T slot



DISCOUNTS

No. packets	1+	5+	10+	20+
Discounts	List	-5%	-10%	On request

Part number	L	B	H	ØM	Qty per packet	Price each 1 to 4
ERT15-10-4-M5/L	15	10	4	M5	100	28,35 €
ERT15-10-4-M6/L	15	10	4	M6	100	28,35 €
ERT15-10-5-M6/L	15	10	5	M6	100	28,35 €
ERT19-16-4-M4/L	19	16	4	M4	100	31,49 €
ERT19-16-4-M5/L	19	16	4	M5	100	31,49 €
ERT19-16-4-M6/L	19	16	4	M6	100	31,49 €
ERT19-16-4-M8/L	19	16	4	M8	100	31,49 €
ERT19-19-4-M5/L	19	19	4	M5	100	31,49 €
ERT19-19-4-M6/L	19	19	4	M6	100	31,49 €
ERT19-19-4-M8/L	19	19	4	M8	100	31,49 €
ERT20-13-5-M6/L	20	13	5	M6	100	31,49 €
ERT20-13-5-M8/L	20	13	5	M8	100	31,49 €
ERT20-20-4-M4/L	20	20	4	M4	100	34,63 €
ERT20-20-6-M5/L	20	20	6	M5	100	34,63 €
ERT20-20-6-M6/L	20	20	6	M6	100	34,63 €
ERT20-20-6-M8/L	20	20	6	M8	100	34,63 €
ERT25-12-5-M6/L	25	12	5	M6	100	31,49 €

Dimensions in mm

Altri prodotti...



RAS

Snodo angolare a 90°
DIN71802, Acciaio



HK

Accessorio di
serraggio manuale,
Serraggio manuale
LWH



BEAB

Manopola, stella, anti-
bacterial



UGCG

Unità di guida per
cilindrico, Colonna di
guida



MDR_SS

Grillo con chiodo ad
occhiello, Inox



PTAF100-PAMF100

Piede fissabile con
base lamiera Ø100, Ø
100



LVT

Mini martinetto
motorizzato 2A, 2
ampere



MEF

Cuscinetto cilindrico ,
Lega di ferro FP20
autolubrificante
METAFRAM



RFK38B

Riduttore ipoide inox,
fino a 200 Nm



TBD

Tavola di
posizionamento a
passo inverso



EHD12

Riduttore coassiale,
da 60 a 140 Nm



PCS625S

Pignone a catena -
Inox, 15.875mm (DIN
08B-1)

Prodotti correlati



VTH

Vite a testa
esagonale, Acciaio
classe 8.8