


- Threaded plate for securing a component using a screw



- Material:  
Steel sheet

### Info

- Sold in packs of 100



Typical application  
in a T slot



### DISCOUNTS

No. packets	1+	5+	10+	20+
Discounts	List	-5%	-10%	On request

Part number	L	B	H	ØM	Qty per packet	Price each 1 to 4
ERT15-10-4-M5/L	15	10	4	M5	100	28,35 €
ERT15-10-4-M6/L	15	10	4	M6	100	28,35 €
ERT15-10-5-M6/L	15	10	5	M6	100	28,35 €
ERT19-16-4-M4/L	19	16	4	M4	100	31,49 €
ERT19-16-4-M5/L	19	16	4	M5	100	31,49 €
ERT19-16-4-M6/L	19	16	4	M6	100	31,49 €
ERT19-16-4-M8/L	19	16	4	M8	100	31,49 €
ERT19-19-4-M5/L	19	19	4	M5	100	31,49 €
ERT19-19-4-M6/L	19	19	4	M6	100	31,49 €
ERT19-19-4-M8/L	19	19	4	M8	100	31,49 €
ERT20-13-5-M6/L	20	13	5	M6	100	31,49 €
ERT20-13-5-M8/L	20	13	5	M8	100	31,49 €
ERT20-20-4-M4/L	20	20	4	M4	100	34,63 €
ERT20-20-6-M5/L	20	20	6	M5	100	34,63 €
ERT20-20-6-M6/L	20	20	6	M6	100	34,63 €
ERT20-20-6-M8/L	20	20	6	M8	100	34,63 €
ERT25-12-5-M6/L	25	12	5	M6	100	31,49 €

Dimensions in mm

## Altri prodotti...



INO  
Ingranaggio interno,  
Acciaio 20NCD2




BH02  
Cuscinetto radiale  
flangiato, Montaggio  
con circlips



NJM  
Connettore rinvio  
d'angolo, Multiplo



PSG25  
Ingranaggio dritto di  
precisione, Acciaio  
35NCD6 pretrattato



CHA35  
Cerniera ad avvitare,  
Hinge




TCL-ECL  
Piede massiccio per  
carichi pesanti, Vite a  
registro



RFK48B  
Riduttore ipoide inox,  
fino a 350 Nm




RAGb  
Cylindrical brush  
track, For gentle  
conveying and  
handling



PRF\_CHA D  
Cerniera ad avvitare,  
Scardinabile



DPAK\_DKON  
Piedino antivibrante  
parabolico, Acciaio



NANO  
Variatore di velocità  
3A, 3 A



VPPTss  
Volantino pieno con  
impugnatura girevole,  
Inox 304

## Prodotti correlati



VTH  
Vite a testa  
esagonale, Acciaio  
classe 8.8